



**Typ 90** 90 Minuten Brandschutz  
geprüft nach EN 14470-1

TÜV-/MPA-  
geprüfte  
Produkte

Übereinstimmungser-  
klärung (ÜHP)

**Feuerbeständige Gefahrstoffschränke**

## Feuerbeständige Gefahrstoffschränke Select, mit Falлтüren

- für die uneingeschränkte Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) gemäß TRGS 510 (Anlage 3)
- Feuerwiderstandsklasse 90 Minuten (Typ 90 gemäß EN 14470-1)

- integrierter, unterfahrbarer Sockel, somit leichter Standortwechsel möglich (Sockel kann durch optionale Blende verschlossen werden)
- 2-Farbkonzept für ein modernes und individuelles Erscheinungsbild: Korpus in anthrazitgrau (RAL 7016), Türen in mehreren Farben lieferbar
- Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke, auch zum Betrieb ohne technische Lüftung zugelassen
- mit Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Türen des Gefahrstoffschranks bleiben in jedem Winkel stehen (selbsttätige Schließung im Brandfall)
- Türen abschließbar mit Profilylinder (schließenanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (rot/grün)
- Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert

**i** Wählen Sie - passend zu Ihrem Bedarf aus folgenden Ausführungen:  
-mit 3 Einlegeböden und Bodenwanne  
-mit 4 Auszugswannen  
-mit 6 Auszugswannen

Noch nicht die optimale Lösung gefunden?  
Dann rufen Sie uns an. Aus dem umfangreichen Select-  
Typenprogramm gibt es für jede Anforderung  
die passende Lösung.



Die Auszugswannen erleichtern die sichere und übersichtliche Lagerung der Gefahrstoffe

Platzsparende Falлтüren: geringer Platzbedarf vor dem Schrank bei geöffneten Türen

**i** geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)

Typ	W 123	W 124	W 126
Ausstattung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	4 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	6 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R
Maße außen B x T x H [mm]	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953	1193 x 615 x 1953
Maße innen B x T x H [mm]	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647	1050 x 522 x 1647
Traglast Einlegeboden [kg]	75	–	–
Traglast Auszugswanne [kg]	–	60	60
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	33	–	–
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	–	30	30
Gewicht [kg]	455	486	518
Bestellnummer Türen sicherheitsgelb (RAL 1004)	233-801-J9	233-803-J9	233-805-J9
Bestellnummer Türen lichtgrau (RAL 7035)	233-802-J9	233-804-J9	233-806-J9

### ZUBEHÖR

Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden	116-975-J9	–	–
Bestellnummer Einlegewannen aus Kunststoff	116-939-J9	148-583-J9	148-583-J9
Bestellnummer Sockelblende	201-062-J9	201-062-J9	201-062-J9