

## Stahl-Leitbord zum Schutz von Sperrflächen

- für den Schutz von z.B. Lager- oder Brandschutztüren
- massive Stahlwinkel (6 mm) schützen Sperrflächen
- für die Innenanwendung
- gelb kunststoffbeschichtet
- mit Gehrungsschnitt (45°) für Winkelmontage
- Befestigung im Boden mit 5/7 Universaldübeln (10/100) oder Durchsteckankern bei Betonböden (12/120), optional lieferbar

Typ	80-6	120-6
Maße außen B x T x H [mm]	800 x 100 x 150	1200 x 100 x 150
Bestellnummer	233-423-J0	233-424-J0

Zubehör	Universaldübel (mit Schraube), 10/100, 1 Stck	Durchsteckanker (für Betonböden) 12/120, 1 Stck.
Bestellnummer	233-427-J0	233-428-J0



## Rammschutzbalken aus PU

- stoppt Hubwagen, Roll-Container und Transportwagen
- schützt Maschinen, Schaltkästen, Sicherheitseinrichtungen u.v.m. vor Anfahrtschäden
- wirkt als Abstandhalter für Wandanbauten, Schaltkästen etc.
- niedrige Bauweise, so wird ein Bereich geschützt und bleibt dennoch zugänglich
- stabile Konstruktion aus hoch belastbarem Polyurethan
- in Warnfarbe gelb
- inkl. Verschraubung zur Montage (Injektionsmörtel o.ä. handelsüblicher Kleber gehört nicht zum Lieferumfang)
- auf Wunsch auch in Sondermaßen lieferbar
- Ø 70 oder 120 mm, Gesamthöhe: 125 oder 175 mm



Typ	7-50	7-100	7-150	7-200	12-50	12-100	12-150	12-200
Durchmesser außen [mm]	70	70	70	70	120	120	120	120
Breite Außen [mm]	500	1000	1500	2000	500	1000	1500	2000
Höhe Außen [mm]	125	125	125	125	175	175	175	175
Bestellnummer	179-554-J0	179-555-J0	179-556-J0	179-557-J0	179-558-J0	179-559-J0	179-560-J0	179-561-J0

## Rammschutzpuffer aus PU

- Schutz und Sicherheit für Mensch und Arbeitsumfeld

Schützen Sie mit diesen Rammschutzpuffern aus Polyurethan (PU) sensible Bereiche, Türen, Rampen, Stapler usw.

- stoßabsorbierend
- durch eine eingearbeitete Metallplatte und vorgebohrte Montagelöcher vielfältig einsetzbar
- Warnfarben schwarz/gelb



Typ	R 1	R 2	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9
Höhe Außen [mm]	55	60	115	120	70	70	34	34
Tiefe Außen [mm]	63	60	100	90	85	50	45	45
Breite Außen [mm]	153	300	345	255	400	140	460	665
Bestellnummer	179-562-J0	179-563-J0	179-565-J0	179-566-J0	179-567-J0	179-568-J0	179-569-J0	179-570-J0