

IBC CONTAINER

Hygienisch und sicher



IBC CONTAINER MIT KUNSTSTOFFPALETTE

AB 1 STÜCK LIEFERBAR
keine Mindestabnahme



Der Klassiker

Der IBC Container ist der optimale Lager- und Transportbehälter für Flüssigkeiten aller Art. Der Wassertank zeichnet sich durch sein Fassungsvermögen von 1000 Liter und seine einfache Handhabung aus. Für Gefahrgut-Transporte gibt es den IBC Behälter optional mit UN-Zulassung.

- 1000 Liter Volumen
- Geringe Tara-
Gewichtsschwankungen
- Wiederverwendbar

IBC CONTAINER MIT KUNSTSTOFFPALETTE

Außenmaße L x B x H (cm)	Artikel-Nr.	Einfüllöffnung	Auslaufarmatur	UN-Zulassung
120 x 100 x 116	IBC 1000 K 150.50	NW 150	NW 50	
120 x 100 x 116	IBC 1000 K 225.80	NW 225	NW 80	
120 x 100 x 116	IBC 1000 K 150.50-UN*	NW 150	NW 50	UN 31HA1/Y
120 x 100 x 116	IBC 1000 K 225.80-UN*	NW 225	NW 80	UN 31HA1/Y

KLAPPBARE IBC / BAG IN BOX SYSTEM



AB 1 STÜCK LIEFERBAR
keine Mindestabnahme

Klappbar für Flüssigkeiten

Das Bag in Box System bietet maximale Sicherheit und Hygiene durch austauschbare Inliner-Beutel. Der Mehrweg-Container schützt den flüssigen Inhalt und sorgt aufgrund der extrem belastbaren Konstruktion für optimale Transportbedingungen. Die Inliner-Beutel sind auf Wunsch auch in aseptischer Ausführung erhältlich.

- Mehrweg-Container
- Einfache Handhabung
- Hygiene – keine Fäulnisbildung
- Optimale Platzausnutzung

KLAPPBARE IBC / BAG IN BOX SYSTEM

RAL 7001

Außenmaße L x B x H (cm)	Artikel-Nr.	Ausführung
120 x 80 x 91	IBC 500	Standard
120 x 100 x 125	IBC 1000	Standard
120 x 100 x 125	IBC 1000 EK	Stirnseite mit Eingriffsklappe



INLINER BEUTEL UND ADAPTER

AB 1 STÜCK LIEFERBAR
keine Mindestabnahme



Sicher(lich) hygienisch

Der austauschbare Inliner Beutel von bietet maximale Sicherheit und Hygiene. Er ist in zwei Varianten erhältlich: in der Standard-Ausführung aus lebensmittelechtem Material, oder als aseptische, gamma-bestrahlte Version. Beide Beutel sind mit verschiedenen großen Einfüllöffnungen, Adapter sowie Auslaufarmaturen kombinierbar.

- 250 / 500 / 1000 Liter Volumen
- Material 70 my Coes LDPE / Metalocene / LDPE
- Optional gamma-bestrahlt
- Formgeschweißter Inliner

STANDARD INLINER LEBENSMITTELECHT

Volumen	Artikel-Nr.	Einfüllöffnung	Auslaufarmatur
250 Liter	INL 250A2E2	2" Innengewinde mit Verschluss	2" Innengewinde mit Verschluss
250 Liter	INL 250V2E2	2" Innengewinde mit Verschluss	2" S60 Außengewinde mit Ventil
500 Liter	INL 500A2E2	2" Innengewinde mit Verschluss	2" Innengewinde mit Verschluss
500 Liter	INL 500V2E2	2" Innengewinde mit Verschluss	2" S60 Außengewinde mit Ventil
500 Liter	INL 500A2E6	6" Innengewinde mit Verschluss	2" Innengewinde mit Verschluss
500 Liter	INL 500V2E6	6" Innengewinde mit Verschluss	2" S60 Außengewinde mit Ventil
1.000 Liter	INL 1000A2E2	2" Innengewinde mit Verschluss	2" Innengewinde mit Verschluss
1.000 Liter	INL 1000V2E2	2" Innengewinde mit Verschluss	2" S60 Außengewinde mit Ventil
1.000 Liter	INL 1000A2E6	6" Innengewinde mit Verschluss	2" Innengewinde mit Verschluss
1.000 Liter	INL 1000V2E6	6" Innengewinde mit Verschluss	2" S60 Außengewinde mit Ventil
1.000 Liter	INL 1000DN50E0		DN 50 Außengewinde mit Ventil



ASEPTISCHE INLINER GAMMA BESTRAHLT, EINZELN IN STERILBEUTEL VERPACKT

Volumen	Artikel-Nr.	Einfüllöffnung	Auslaufarmatur
250 Liter	A-INL 250A2E2	2" Innengewinde mit Verschluss	2" Innengewinde mit Verschluss
250 Liter	A-INL 250V2E2	2" Innengewinde mit Verschluss	2" S60 Außengewinde mit Ventil
500 Liter	A-INL 500A2E2	2" Innengewinde mit Verschluss	2" Innengewinde mit Verschluss
500 Liter	A-INL 500V2E2	2" Innengewinde mit Verschluss	2" S60 Außengewinde mit Ventil
500 Liter	A-INL 500A2E6	6" Außengewinde mit Verschluss	2" Innengewinde mit Verschluss
500 Liter	A-INL 500V2E6	6" Außengewinde mit Verschluss	2" S60 Außengewinde mit Ventil
1.000 Liter	A-INL 1000A2E2	2" Innengewinde mit Verschluss	2" Innengewinde mit Verschluss
1.000 Liter	A-INL 1000V2E2	2" Innengewinde mit Verschluss	2" S60 Außengewinde mit Ventil
1.000 Liter	A-INL 1000A2E6	6" Außengewinde mit Verschluss	2" Innengewinde mit Verschluss
1.000 Liter	A-INL 1000V2E6	6" Außengewinde mit Verschluss	2" S60 Außengewinde mit Ventil
1.000 Liter	A-INL 1000DN50E0		DN 50 Außengewinde mit Ventil



ZUBEHÖR IBC CONTAINER



ADAPTER MIT DICHTUNG

Artikel-Nr.	Art	Von	Auf
1 A1	Adapter	2" S60 Außengewinde	2" BSP
2 A2	Adapter	2" S60 Außengewinde	2" Male Cam
3 A3	Adapter	2" S60 Außengewinde	2" Tri-Clamp
4 A4	Adapter	2" S60 Außengewinde	DN 50 Milchgewinde
5 A5	Adapter	2" Innengewinde	DN 50 Milchgewinde
6 A6	Adapter	2" Innengewinde	2" Außengewinde
7 V50	Scheibenklappenventil	2" Innengewinde	2" Innengewinde



IBC BEFÜLLBRÜCKE

Artikel-Nr.	Passend für
8 BB IBC 2	INL mit 2" Einlauf
9 BB IBC 6	INL mit 6" Einlauf

