

Stirnrad-Flaschenzug Premium PRO

Zuglast 500 kg, Standardhub Länge 3
m, Anzahl Kettenstränge 1

Artikelnummer: 149418



Stirnrad-Flaschenzug Premium PRO


Traglast 500 kg

Stirnrad-Flaschenzug Premium PRO

- Zuglast 500 kg
- Standardhub Länge 3 m
- Anzahl Kettenstränge 1
- Größe der Kettenelemente 5 x 15 mm
- Gehäuse aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9022 Perlhellgrau
- Kette galvanisch verzinkt
- Haken aus Stahl
- Bauhöhe 309 mm
- Breite x Tiefe 114 x 110 mm
- Hubkraft 24 daN
- Lastkette nach DIN EN 818-7-T

Hebegerät	Hebezeug	Tiefe	110 mm
Hebezeugtyp	Flaschenzug	Kettenelemente	5 x 15 mm
Zuglast	500 kg	Material Gehäuse	Stahl
Standardhub	3 m	Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Bedienung Hub	manuell	Farbe Gehäuse	perlhellgrau // RAL9022
Hubkraft	24 daN	Material Haken	Stahl
Strangzahl	1 Stück	Oberfläche Kette	galvanisch verzinkt
Material	Stahl	Norm	DIN EN 818-7-T (Lastkette)
Bauhöhe	309 mm	Gewicht	5,7 kg
Breite	114 mm		

Zubehör

149407		1 Meter Mehrhub für Stirnrad-Flaschenzug, für 1 Meter Mehrhub mit 500 kg Traglast, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	---

Dazu passt auch ...

142256		Blechgreifer, Traglast 5000 kg, Griffbereich 0 - 50 mm
210861		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
526536		Kranwaage, Wägebereich von 0 bis 10000 kg, Ablesbarkeit in 1000 g Schritten, Gehäuse aus Metall / Haken aus Stahl, Lieferung inklusive Fernbedienung
999337		Alu-Portalkran, Traglast 1000 kg, Seitengestelle klappbar