

**bott**

## Schubladenschrank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 600 x 525 x 550 mm, 1 Schublade(n), mit Vollauszug, 1 Ebene(n) mit Stahlboden, Korpus mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Puverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 231947



### Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 600 x 525 x 550 mm
- 1 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x125 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Flügeltür
- Türöffnungswinkel 180 °
- mit Vollauszug
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- mit Auszugssperre
- 1 Ebene(n) mit Stahlboden
- Korpus mit Puverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Puverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau


## Technische Details




Möbeltyp	Schrank	Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück
Schranktyp	Schubladenschrank	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Material	Stahl	Auszug Schublade	100 %
Material Verarbeitung	verschweißt	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Höhe	600 mm	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Breite	525 mm	Oberfläche Korpus	mit Puverbeschichtung
Tiefe	550 mm	Oberfläche Front	mit Puverbeschichtung
Türen Anzahl	1 Stück	Auszugssperre	Auszugssperre
Türtyp	Flügeltür	Auszugsart	Vollauszug
Türöffnungswinkel	180 °	Oberfläche Boden	verzinkt
Schubladen Anzahl	1 Stück	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	1x125 mm	Gewicht	27,733 kg
Schubladentraglast	75 kg		

## Zubehör

232988		Trenn- und Steckwände, mit 3 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232990		Trenn- und Steckwände, mit 6 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232992		Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233014		Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 525 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz
233033		Abrollrand, Für Schubladenschrank, Breite x Tiefe 525 x 550 mm, in schwarz
233438		Abdeckplatte für Schubladenschrank, für Schrank Breite x Tiefe 525 x 550 mm, aus Buche-Multiplex in Dekor braun
233440		Abdeckplatte für Schubladenschrank, für Schrank Breite x Tiefe 525 x 550 mm, aus Spanplatte mit Linoleumbelag in Dekor grau
233447		Schubladeneinsatzset, mit 15 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau

## Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
--------	---	---

217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen