

Hymer Fahrgerüst 8773

Reichhöhe 4,4 m, Gerüsthöhe 3,64 m, 1 Bühne(n), mit Durchstiegsklappe, Standhöhe 2,4 m, Bühne Breite x Tiefe 2450 x 1300 mm, Gerüst aus Aluminium

Artikelnummer: 239944



HYMER



Fahrgerüst

- Reichhöhe 4,4 m
- Gerüsthöhe 3,64 m
- 1 Bühne(n), mit Durchstiegsklappe
- Standhöhe 2,4 m, Bühne Breite x Tiefe 2450 x 1300 mm
- 2 x 8/2 x 4 Sprossen
- mit rutschsicherer Bühne und manuellem Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Sichere Anwendung durch umlaufendes Geländer
- Aufbau mit Höhenversatz möglich
- mit 4 höhenverstellbaren Lenkrollen
- Gerüst aus Aluminium
- belastbar bis 150 kg/m²
- Aufbau schnell durch praktische Klickverschlüsse
- Gerüstgruppe 2
- gemäß DIN EN 1004
- 10 Jahre Garantie

- Gewicht 130 kg

Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Sicherheitsausstattung Gerüst	umlaufendes Geländer
Gerüsttyp	Fahrgerüst	Belastung Fläche	150 kg/m ²
Material Gerüst	Aluminium	Gerüst Ausstattung	rutschsichere Bühne, Sicherheitshaken
Höhe Gerüst	3,64 m	Gerüstgruppe	2
Standhöhe	2,4 m	Gerüst Funktion	Aufbau mit Höhenversatz möglich
Reichhöhe	4,4 m	Aufbauart	schnell durch praktische Klickverschlüsse
Bühnen Anzahl	1	klappbar	nein
Breite Bühne	2450 mm	Norm	gemäß DIN EN 1004
Durchstiege	1 Durchstiegsklappe	fahrbar	ja
Tiefe Bühne	1300 mm	Geländer	ja
Sprossen Anzahl	2 x 8/2 x 4	Garantie	10 Jahre
Unterbau	4 höhenverstellbare Lenkrollen	Gewicht	130 kg