

## Krause

### Steckleiter-Set

STABILO® Professional

Set bestehend aus: Unter-, Oberteil,  
Aufstieg einseitig, 10 Stufen mit R13-  
Belag, Aus Aluminium

Artikelnummer: 244205



#### Steckleiter-Set

- Set bestehend aus: Unter-, Oberteil
- Aufstieg einseitig
- 10 Stufen mit R13-Belag
- Stufentiefe 0 mm
- Stufen-Holm-Verbindung hochfest gebördelt
- Ausgestattet mit Anlegeprofil als Wandschutz
- Sichere Anwendung durch Sicherungsbolzen
- Zweikomponenten-Fußstopfen am Holmende
- Aus Aluminium
- Belastbar bis 0 kg

- Gewicht 11,6 kg
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	belastbar bis	0 kg
Leitertyp	Steckleiter-Set	Unterbau	Zweikomponenten-Fußstopfen
Set bestehend aus	Unter-, Oberteil	Nutzung	einseitig
Material	Aluminium	klappbar	nein
Stufen Anzahl	10	fahrbar	nein
Stufen-/Sprossentyp	Stufen mit R13-Belag	Treppengängig	nein
Tiefe Stufen	0 mm	Zertifizierung	TÜV geprüft
Leiter Ausführung	zweiteilig	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
Leiter Ausstattung	Anlegeprofil als Wandschutz	Garantie	10 Jahre
Sicherheitsausstattung Leiter	Sicherungsbolzen	Gewicht	11,6 kg
Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt		

## Dazu passt auch ...

203393		Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
528213		Rolltritt, aus Kunststoff in blau, Tritfläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen