

C+P

Wäscheverteilschrank

Classic Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 600 x 500 mm, Abteil Breite 300 mm, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL6011 Resedagrün

Artikelnummer: 271404

Classic+



Wäscheverteilschrank







- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 600 x 500 mm
- Abteil Breite 300 mm
- Türanschlag beidseitig
- Türöffnungswinkel 110 °
- Links ausgestattet mit 5 Fächer, rechts mit 1 Hutboden und Kleiderstange mit 3 Haken
- Doppel-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagdämpfung ausgestattet
- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen












- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
- Unterbau Sockel
- Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL6011 Resedagrün
- Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| Möbeltyp | Schrank | Farbe Unterbau | lichtgrau // RAL7035 |
| Schranktyp | Kleider-/Fächerschrank | Schrank links Ausstattung | 5 Fächer |
| Abteile | 2 Stück | Schrank rechts Ausstattung | 1 Hutboden und Kleiderstange mit 3 Haken |
| Höhe | 1950 mm | Böden / Ebenen Anzahl | 5 Stück |
| Breite | 600 mm | Böden- / Ebenentyp | Ablageboden |
| Tiefe | 500 mm | Kleiderstange | ja |
| Abteillbreite | 300 mm | Kleiderhaken Anzahl | 3 Stück |
| Mitteltrennwand | ja | Türtyp | Doppel-Flügeltür mit Belüftung |
| Unterbau | Sockel | Türanschlag | beidseitig |
| abschließbar | ja | Tür Ausführung | einschlagend, innenliegende Drehbolzen |
| Schließsystem | Zylinderschloss | Türöffnungswinkel | 110 ° |
| Material | Stahl | Stabilität / Aussteifung / Verst | Faltung, Streben |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Aufstellung/Montage | Wand |
| Höhe Unterbau | 100 mm | Garantie | 10 Jahre |
| Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 | Belüftung | Korpus und Front |
| Farbe Front | resedagrün // RAL6011 | Türdämpfung | ja |
| Oberfläche Korpus | einbrennlackiert | Norm | Stufe B nach DIN 4547-2 Aufbruchgeschützt |
| Oberfläche Front | einbrennlackiert | Gewicht | 39,4 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 271444 |  | Visitenkartenhalter, Höhe x Breite 26 x 76 mm, Rückseite selbstklebend, aus Kunststoff in schwarz |
| 271455 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 600 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |
| 271456 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 600 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau |
| 271457 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 600 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß |
| 272037 |  | Flügeltür mit Lochbild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl |
| 272039 |  | Flügeltür glatt, ohne Lüftungsschlitze, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl, Aufpreis je Tür! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |

| | | |
|--------|---|---|
| 272046 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 600 mm, Höhe 230 mm, Aus Stahl mit Einbrennlackierung |
| 272050 |  | Türöffnungsbegrenzer 90°, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl |
| 272051 |  | Spiegel, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 110 x 90 mm, Aus Glas |
| 272052 |  | Kleiderbügel, Für Garderobenschrank, mit Spezialaufhängung, Aus Hartholz mit Lackierung in schwarz |
| 272053 |  | Trennwand, Für Ablageboden, Höhe x Breite 1210 x 300 mm, Aus Kunststoff in transluzent |
| 272054 |  | Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff |
| 272058 |  | Nivellierfüße für Spinde mit Füßen oder Sockel |
| 272063 |  | Safe-O-Mat, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, für 1- oder 2-Euro-Münzen |
| 272064 |  | Tür-Kratz-Schutz, Für Zylinderschloss, Aus Kunststoff |
| 272065 |  | Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl |
| 272067 |  | Nummernschild, Für Zylinderschloss, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 79 x 45 mm, Aus Kunststoff |