

Hailo Klapptritt

ComfortLine K75

3 Stufen mit Anti-Rutsch-Matten (inkl. Podest), Podest Höhe 0,69 m, Höhe x Breite x Tiefe 1330 x 480 x 750 mm, Aus Stahl

Artikelnummer: 274154



Klapptritt

- 3 Stufen mit Anti-Rutsch-Matten (inkl. Podest)
- Podest Höhe 0,69 m
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,69 m
- Höhe x Breite x Tiefe 1330 x 480 x 750 mm
- Ausgestattet mit Ablageschale
- Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel und Klappsicherung
- Rutschsichere Kunststofffüße am Holmende
- Aus Stahl
- Belastbar bis 150 kg
- Gewicht 6,8 kg
- gemäß EN 14183

- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Leitertyp	Stufenstehtleiter	Treppengängig	nein
Steigtechnik	Klapptritt	Sicherheitsbügel	ja
Material	Stahl	Tritt Ausstattung	Ablageschale
Nutzung	einseitig	Sicherheitsausstattung Leiter	Sicherheitsbügel und Klappsicherung
Stufen Anzahl	3	Spreizsicherung	nein
Stufen-/Sprossentyp	Stufen mit Anti-Rutsch- Matten	Ablageschale	ja
Höhe Podest	0,69 m	belastbar bis	150 kg
klappbar	ja	Unterbau	Rutschsichere Kunststofffüße
Arbeitshöhe	2,69 m	Garantie	3 Jahre
Höhe	1330 mm	Norm	EN 14183
Breite	480 mm	Leiter Ausstattung	Ablageschale
Tiefe	750 mm	Gewicht	6,8 kg

Dazu passt auch ...

221212		Arbeitsschutzhelm, für 510 - 610 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz, rutschfest, Größe 9
227879		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 40, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb
885688		Leitkegel, Höhe 500 mm, aus Recycling-PVC in rot/weiß, tagesleuchtend