

BS-ROLLEN

Bockrolle

Traglast 550 kg, Durchmesser x Breite 125 x 50 mm, Naben Länge x Ø 60 x 20 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Felge aus Gusseisen, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm

Artikelnummer: 502884



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Schwerlastrad

Bockrolle

Bockrolle


- Traglast 550 kg
- Durchmesser x Breite 125 x 50 mm
- Naben Länge x Ø 60 x 20 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- geräuschreduziert
- Nabe mit Kugellager
- Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
- Felge aus Gusseisen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm

Technische Details




Fördertechnik	Rollen	Fadenschutz	nein
Rollentyp	Schwerlasträder	Höhe	170 mm
Bauform	Bockrolle	Länge Nabe	60 mm
Traglast	550 kg	Nabenbohrung	20 mm
Bereifung	Polyurethan	Breite Rad	50 mm
Durchmesser Rad	125 mm	Lauffläche Eigenschaft	geräuschreduziert

Material Felge	Gusseisen	Länge Platte	138 mm
Radlager	Kugellager	Breite Platte	110 mm
für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben	Schraubloch Abstand	105x75/80 mm
Befestigungselement	Platte	Durchmesser Schraubloch	11 mm
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	3,78 kg
Feststeller	ohne		

Zubehör

502893		Rad, Traglast 550 kg, Durchmesser x Breite 125 x 50 mm, Naben Länge x Ø 60 x 20 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Felge aus Gusseisen
--------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen