

# Technisch specificatieblad

## Wartel met als set

Art.-Nr. 7205660



Robuuste wartel met metrische schroefdraad conform IEC 423 in dopmoermodel inclusief voorgemonteerde tegenmoer.  
Voor hoge dichtheidseisen. Trekcontlasting, torsiebeveiliging en afdichting over het volledige spanbereik. Dichtring van polychloropreen-/acrylonitril-butadien-rubber. Aangegoten vormafdichtlip op tussensteun, geen schroefdraadafdichtingsring noodzakelijk.  
VDE-getest conform NEN-EN 50262, beschermingsgraad IP68 bij 5 bar/1 h.  
Voor het elektrische functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 in combinatie met de kabeldozen uit de FireBox T-serie.  
Kleur: oranje.

PA Polyamide

### Stamgegevens

Bestelnr.	7205660
Type	V-TEC VM20+ OR
Dimensie	M20
Kleur	oranje
RAL-nummer	2003
Materiaal	Polyamide
Materiaal-afk.	PA
Kleinste verkoopseenheid	10,00 Stuk
Gewicht	1,11 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Wartel met als set

Art.-Nr. 7205660



### Technische gegevens



Afmeting E	27,00 mm
Afmeting L min.	23,50 mm
Afmeting L max.	30,50 mm
Afmeting l1	10,00 mm
Afmeting L2	10,00 mm
SW	24,00 mm
SW1	24,00 mm
SW2	26,00 mm
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	6,00 - 13,00 mm
Wartel voor platte kabel	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
moelijk ontvlambaar	moelijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Schroefdraad	M20 x 1,5
Soort schroefdraad	metrisch
Lengte schroefdraad	9,00 mm
Spoed	1,50 mm
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Inst. draaimoment	3,80 Nm
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input checked="" type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP68
Deelbare wartel	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-20,00 - 65,00 °C
Treklastingsmogelijkheid	<input checked="" type="checkbox"/>