

Artes Midi Zwart 1030lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 641716
 EAN: 7021986417166



Elektrisch

System wattage: 32W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 25, B16: 41, C10: 25, C16: 41

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 1030lm
 Werkzaamheid: 32 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L70/B10>100,000
 Optiek: Lens
 Bundelhoek: 60°
 Zichtbare flikkeren (SVM): 0.07
 Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.07

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Zwart (RAL 9004)
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting

Montage: Wand, Binnen / Buiten
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 205
 Breedte (mm) W: 205
 Hoogte (mm) H: 125
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.63 / 2.385

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 220 x 212 x 137

