

## Sehtestgerät TITMUS V4

### Die neue Referenz für die praktische Arbeitsmedizin

Preiswert – schnell – einfach – robust

#### Mit voller Leistung für G25, G37

Das TITMUS V4 wurde für arbeitsmedizinische Untersuchungen nach G25 und G37 gemäß DIN 58220 entwickelt. Zusätzlich bietet das Gerät Kontrastsehen nach FEV, Anlage 6 für straßenverkehrsbezogene Sehschärfetests. Mit dem V4 können die wesentlichen Sehfunktionen im Nah- und Fernbereich in weniger als 5 Minuten getestet werden.

#### Kompakt, Mobil und Ergonomisch

Das Gerät ist kompakt und wiegt nur 5,3 kg. Damit lässt es sich einfach in dem dazugehörigen Rollenkoffer verstauen und ist ideal für den mobilen Einsatz.

Durch einfache Höhenverstellung kann das ergonomisch geformte Gerät an die Körpergröße des Probanden angepasst werden. Die weiche Kopfaufgabe unterstützt eine korrekte Kopfposition und ist einfach zu reinigen.

#### Elektronischer Sensor

Ein elektronischer Sensor erkennt die richtige Kopfposition. Der Patient kann die Testdias nicht sehen, wenn der Kopf nicht in der richtigen Position ist.

#### Einfache, komfortable Bedienung

Die unterschiedlichen Testfunktionen werden per Knopfdruck gewählt. Die digitale Fernbedienung ermöglicht dabei eine komfortable Arbeitsposition.

#### TITMUS V4 auf einen Blick

- Kontrastsehen nach FEV
- Speziell für Untersuchungen nach G25, G37, G41 & EM1
- Stufenlose Höhenverstellung zur Anpassung an Körpergröße
- Einfache und komfortable Steuerung mit Fernbedienung
- Beleuchtung mit 10.000 Stunden Lebensdauer
- Integriertes Screening-Perimeter für horizontales Gesichtsfeld
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis



## Technische Daten

### SPEZIFIKATIONEN TITMUS V4

- Tests**
- Sehschärfe, monokular/binokular (Landoltringe nach DIN 58220)
  - Kontrastsehen
  - Stereoskopische Tiefenwahrnehmung
  - Farbwahrnehmung (Farbtest nach Ishihara)
  - Phorie, vertikal/horizontal
  - Horizontales Gesichtsfeld durch integriertes Perimeter

### ALLGEMEIN

- Abmessungen** B x H x T: 28 x 19 x 43 cm
- Gewicht** 5,3 kg
- Stromversorgung** Netz 100 - 240 V~, 50/60 Hz, ca. 50 VA

### NORMEN

EN 60601-1,  
Schutzklasse 1,  
Gerät entspricht der Richtlinie  
93/42/EWG für Medizinprodukte



### STANDARDZUBEHÖR

- 8 Testdias
- 1 Linse 57 cm
- Netzkabel mit Sicherungsstecker
- Staubschutzhülle
- Fernbedienung mit Anschlusskabel
- Spezieller Rollenkoffer
- Bedienungsanleitung
- 10 Linsenreinigungstücher
- Päckchen mit 3 Antibeslag-Tüchern
- 2 Auswertblätter (Kopiervorlage)

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- Speziallinsen für G37 – arbeitsplatzbezogener Sehabstand (50, 67, 80, 100 cm Entfernung)

Im Interesse des technischen Fortschritts behalten wir uns Änderungen vor.

#### Standard Zubehör



TITMUS V3  
Sehtestgerät



Fernbedienung mit  
Anschlusskabel



Rollenkoffer

#### Optionales Zubehör



Speziallinsen für  
G 37

### MAICO Diagnostics GmbH

Sickingenstr. 70 -71 · 10553 Berlin

Tel.: 030/70 71 46 -20 · Fax: 030/70 71 46 -99

vertrieb@maico.biz · www.maico.biz