

Artikelnummer: 129779

Kurzbeschreibung: Plateauwagen basismodel, 1680 x 880 mm, draagvermogen 1.200 kg



Langbeschreibung: Plateauwagen basismodel, 1680 x 880 mm, draagvermogen 1.200 kg: Zwenkwielen met elastische massief rubberen banden en kogellagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de zwenkwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met elastische massief rubberen banden en kogellagers, verzinkte behuizing. Basisframe van rechthoekige buis (60/40/3 mm) met insteekhulzen. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010).

- Laadoppervlak: 1680 x 880 mm
- Buitenafmetingen: 1680 x 880 mm
- Hoogte laadoppervlak: 305 mm
- Draagvermogen: 1200 kg
- Wiel a^r: 200 mm
- Eigen gewicht: 54 kg

