

12322 Hartmetall-Reißnadel

- gerade Form
- stabiler Schaft mit Hartmetallspitze
- nachschleifbar
- Halter mit Ansteckclip



Code	L mm	△△ g	☐
77 100001	150	40	10

12374 Drahtbürste

- Holz mit Stahldraht 0,35 mm



Code	L mm	Reihen	△△ g	☐
77 090000	290	4	129	10

12377 Drahtbürste

- mit vermessingten Stahlborsten



Code	L mm	△△ g	☐
77 090010	270	140	24

12378 Feilenbürste



Code	L mm	△△ g	☐
77 250000	260	74	5

13115 Messingdrahtbürste

- zum Arbeiten an weichen Leichtmetall-Werkstoffen



Code	L mm	Reihen	△△ g	☐
77 470001	280	4	134	1


12481 Spachtel



Code	L mm	b mm	△△ g	☐
77 070000	212	60	65	10

12600 Magnetheber

- Verlust der Haftkraft bei Erhitzung über 80° C



Code	Zugkraft g	∅ mm	L mm	△△ g	☐
77 260027	270 ¹⁾	5	500	30	1
77 260025	500	8	460	70	1
77 260060	1800	15	525	230	1
77 260200	3000	19	535	297	1

¹⁾ Mini-Magnetheber mit extrem kleinem Kopf und hoher Zugkraft

12910 Verstellbarer Hakenschlüssel

- für Nutmuttern
- DIN 1810
- verstellbar
- mit Verzahnung



Code	Gr.	∅ mm	△△ g	☐
44010001	1	20-42	90	5
44010002	2	45-90	245	5
44010003	3	95-165	686	5

12920N Teleskop-Spiegel

- mit verdrehsicherer, ovaler Teleskopstange



Code	Maße Spiegel mm	L mm	△△ g	☐
77 401001	65 x 43	310-750	65	1

12920NR-1 Ersatzspiegel für Nr. 12920N

Code	△△ g	☐
79 401001	39	1

12920NR-2 Edelstahl-Ersatzspiegel für Nr. 12920N

Code	△△ g	☐
79 401002	43	1

12921M Teleskop-Edelstahlspiegel



- unzerbrechliche Spiegel aus Edelstahl (FOD-vorbeugend)
- Verzicht auf Schraubverbindungen (FOD-vorbeugend)
- rostfreier Teleskoparm aus Edelstahl
- Kugelgelenk (180° schwenkbar), selbst spannend
- spezieller Kunststoffgriff ermöglicht festen Halt und sicheres Arbeiten, chemikalien-resistent



Code	Gr.	mm	L mm	△△ g	☐
77 401032	1 1/4"/32 mm	∅ 32	171-699	60	1