



Reglerplatte VABF-S2-2-R1C2-C-10

Teilenummer: 555772

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Baubreite	54 mm
Basierend auf Norm	ISO 5599-2
Einbaulage	beliebig
Pneumatische Höhenverkettung	Druckregler für 2
Reglerfunktion	Ausgangsdruck konstant mit Sekundärentlüftung
Zuwahl Manometer	möglich
Druckregelbereich	0,5 ... 10 bar
Eingangsdruck 1	0,5 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	1.190 g
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte
Anschluss Manometer	mit Halteklammer
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Bedienteil	PA
Werkstoffinformation Reglergehäuse	Aluminium-Druckguss