


20850-134 PROPACPRO-FRONTPLATTE, VOLLE BREITE, UNGESCHIRMT,-3 HE,
28 TE, 2-MM, AL, ELOXIERT, UNBEHANDELTE KANTEN



PRODUKTBE SCHREIBUNG

Al panel, 2,0 mm (84 HP 2,5 mm)

PRODUKTMERKMALE

Zubehör-Typ: Frontplatte

Material: Aluminium

Oberfläche - Frontseite: Eloxirt

Oberfläche - Rückseite: Eloxirt

Behandelte Schnittkanten: Nein

Höhe: 3-HE

Breite: 28-TE

Höhe: 128,5 mm

Breite (mm): 167,6 mm

Tiefe: 2 mm

Anzahl pro Packung: 1

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Die Gesamtfrontplatte für PropacPRO-Gehäuse, wird am Rahmen des Gehäuses befestigt.



Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER