

Festo AG & Co. KG

8058980

## Parallelbausatz

EAMM-U-86-D60-57AA-102

passend für Elektrische Antriebe.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

## Festo Datenblatt

<b>Merkmal</b>	<b>Eigenschaft</b>
Baugröße	86
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5000 1/min
Lagertemperatur	-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Massenträgheitsmoment	175 kgmm <sup>2</sup>
Leerlaufantriebsmoment	0,25 Nm
Übertragbares Drehmoment	9,5 Nm
Produktgewicht	2500 g
Schnittstellencode Aktuator	D60
Schnittstellencode Motor In	57AA
Werkstoffhinweis	RoHS konform

© 2018 Festo AG & Co. KG