



Datenblatt Slim-Line

Technische Informationen Slim-Line (Rahmenlose Modelle)

- Betriebsspannung: 230 V AC ~ 50 Hz
- Leistungsaufnahme:
250–900 Watt (modellabhängig)
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IPX4
- Oberfläche:
Sicherheitsglas (kratzfest, säurebeständig,
abwaschbar, schlagfest)
- Oberflächentemperatur:
ca. 95 °C (kein Verbrennen beim Berühren)



Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Europäischen Niederspannungs-richtlinie 2006/95/EG und der harmonisierten Produktnormen EN 60335-1 und EN 60335-2-30 und sind mit dem CE-Konformitätszeichen gekennzeichnet.

Produktübersicht



Größe	Typ GHE-Pw/Ps/S/MDS			Rahmenlos mit Metallrückwand Gewicht (ca.)
	Frontscheibe ESG Weiß, Schwarz, Spiegel**, Motiv	Leistung ca. Watt/ 230 V	Beheizbare Raumgröße m ² (ca.)*	
900 x 350 mm	GHE-SL-93	250	3–4	6 kg
700 x 600 mm	GHE-SL-76	400	7–8	8 kg
900 x 600 mm	GHE-SL-96	500	11–12	11 kg
1200 x 350 mm	GHE-SL-123	320	6–7	8 kg
1300 x 400 mm	GHE-SL-134	500	11–12	11 kg
1100 x 600 mm	GHE-SL-116	600	13–14	13 kg
1200 x 600 mm	GHE-SL-126	700	16–18	14 kg
1400 x 600 mm	GHE-SL-146	900	20–22	16 kg

* Die angegebenen beheizbaren Raumgrößen dienen der Orientierung bei einem Gebäude mit moderner Wärmedämmung. Je nach Isolation und Substanz des Wohnraums können Abweichungen auftreten.

** ESG-Spiegel können herstellungsbedingt (Sicherheitsglaseigenschaften) dunkler erscheinen als herkömmliche Spiegel. Es können auch Planitätsabweichungen auftreten. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

