



Innebygd kontakt, 0,6 m, Prefabrikkert kabel med permanent tilkoblet USB 3.0 Type A-plugg, Ramme metall



Powering Business Worldwide™

Type M30C-FUSB-60
Catalog No. 187084
Alternate Catalog No. M30C-FUSB-60
EL-Nummer 4315739

Leveringsprogram

Tilbehør			Generelt tilbehør
basisfunksjon tilbehør			innebygd kontakt
			Prefabrikkert kabel med permanent tilkoblet USB 3.0 Type A-plugg
Ledningslengde		m	0,6
Kapslingsklasse			IP65 (med lukket deksel) IP20 (når kontakten er plagget inn)
Ramme			Ramme metall
Tilkobling til SmartWire-DT			nei
kan brukes for			frontmontasje
koblingsplan/kontakttilordning			

Tekniske data

Tekniske data

Merkespenning	UL		AC/DC 5V
Spenningsområde			maks. 30 V
Merkestrøm		mA	900
Poler			9
Overføringshastighet		kBd	maks. 5 GBit/s
Klasse/kategori			3.0
Kontakttype			1 : 1
Skjerming			Ja

Generelt

Byggeform			USB 3.0 A
isolasjonsmotstand	R _{ISO}	MΩ	> ≥ 100
Gjennomgangsmotstand			< 30 mΩ
kontaktmaterial			CuSn, forgylt
montasje			Frontplateutsparing d = 30,5 mm
monteringsdybde		mm	ca. 70 (incl. Krümmung)
kabelmantel			PVC
Utvendig ledningsdiameter		mm	6,1
bøyeradius			15 x kabeldiameter
Omgivelsestemperatur			-20 - +70
Lagring		°C	-25 - +70
Levetid, mekanisk	Bryteroperasjon		> 100 pluggsykluser
Vekt		kg/stykk	0.06

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon			
Omgivelsestemperatur ved drift min.		°C	-20
Omgivelsestemperatur ved drift maks.		°C	70

Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Tilbehør for betjeningsenhet (EC002024)


Type elektrisk tilbehør

Andre

Type mekaniske tilbehør

Andre

Karakteristikk



Dimensjoner

