


Schränke - NOVASTAR

Boden (hinten offen)



07011073

- Boden ist hinten offen für Kabeldurchführungen; Öffnung kann mit Abdeckblech oder Bürstenleiste verschlossen werden

Lieferumfang

| Pos. | Menge | Beschreibung |
|------|-------|---|
| 1 | 1 | Bodenblech, St, 1,5 mm, RAL 7021; Kabeldurchführungsöffnung, Breite 440 mm, Tiefe 70 mm |
| 2 | 1 | Befestigungsmaterial |

Bestellinformationen

| Für Schrankbreite mm | Für Schranktiefe mm | Bestell-Nr. |
|-------------------------|------------------------|-------------|
| 553 | 500 | 27230-091 |
| 553 | 600 | 27230-092 |
| 553 | 800 | 27230-093 |


Zubehör

| | |
|---|-----------|
| Bürstenleiste Nylon, schwarz, 440 mm x 98 mm VPE 1 Stück | 27230-079 |
| Abdeckblech für Boden St, 1,5 mm, 485 mm x 92 mm, RAL 7021, VPE 1 Stück | 27230-114 |




Weitere Informationen www.schroff.biz/oneclick
oneClick code = Bestell-Nr.

Lenkrollen




Traglast 200 kg

07011065




Traglast 300 kg, leitfähig,
ESD Widerstand < 10 kΩ

07011066



Traglast 400 kg,
mit Nivellierfüße

07011067



Traglast 400 kg

07011068

- Montage der Rollen erfolgt am Gestell
- Statische Traglast je nach Ausführung 200 kg, 300 kg oder 400 kg
- Höhe je nach Ausführung 73 mm, 80 mm, 131 mm oder 155 mm
- 2 Rollen ohne Feststeller, 2 Rollen mit Feststeller

Lieferumfang

| Pos. | Menge | Beschreibung |
|------|-------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | Lenkrolle mit Feststeller, PA/St |
| 2 | 2 | Lenkrolle ohne Feststeller, PA/St |
| 3 | 1 | Befestigungsmaterial |

Bestellinformationen

| Beschreibung | Traglast kg | Höhe H mm | Rollendurch- messer mm | Bestell-Nr. |
|---|----------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Lenkrollen | 200 | 73 | Ø 50 | 27230-067 |
| Lenkrollen leitfähig, ESD Widerstand < 10 kΩ nach EN 12528 | 300 | 131 | Ø 100 | 27230-110 |
| Lenkrollen mit Nivellierfüßen | 400 | 80 | Ø 60 | 27230-068 |
| Lenkrollen | 400 | 155 | Ø 125 | 27230-069 |



Weitere Informationen www.schroff.biz/oneclick
oneClick code = Bestell-Nr.