




DLH KB 6.10 KF18.22 AL (223 070)



Abbildung unverbindlich



Anordnung:

Typ	DLH KB 6.10 KF18.22 AL
Art.-Nr.	223 070
Werkstoff Dachleitungshalter	Al
Materialstärke (t1)	3 mm
Klemmbereich	ca. 18 / 22 mm
Leitungshalter Modell	Klemmbock
Werkstoff Leitungshalter	Al
Leitungshalter Aufnahme Rd	6-10 mm
Leitungsführung	fest
Schraube	☝ M8 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	*)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Anwendungshinweis	Anzugsdrehmoment 5 Nm am Klemmfalz
Gewicht	103 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364108738
VPE	50 Stk.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.