

# TECHNISCHES DATENBLATT

## 1502g - Admi®Propan NBR



Propangasschlauch, DIN EN 16436 für Flüssiggase nach DIN 51622, Propan und Butan, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig, zugelassen nach DVGW.

Seele: NBR, schwarz, glatt

Decke: EPDM, orange, glatt

Druckträger: synthetische Textilfäden

Temperaturbereich: -30 °C bis +70 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1502g-440-40	4,0 x 4,0	40	30 / n.a.		0,144	MT	4006918397443
1502g-635-40	6,3 x 3,5	40	10 / n.a.	47	0,144	MT	4006918397634
1502g-650-40	6,3 x 5,0	40	30 / n.a.	47	0,218	MT	4006918397658
1502g-935-40	9,0 x 3,5	40	10 / n.a.	67	0,270	MT	4006918397931
1502g-635-40ke	6,3 x 3,5	40		47	0,000	ST	4006918397641
1502g-650-40ke	6,3 x 5,0	40		47	0,000	ST	4006918397665
1502g-935-40ke	9,0 x 3,5	40		67	0,000	ST	4006918397948

Copyright © 2020

KLOTZ Technics GmbH & Co KG, Bergstraße 13, D-40822 Mettmann

Irrtum vorbehalten - Weitere rechtliche Hinweise siehe [www.klotztechnics.com/Impressum](http://www.klotztechnics.com/Impressum) unter Punkt IV. HAFTUNG