



## Winkelschleifer AGV 26-230 GE

### Leistungsstarker 2600 Watt/230 mm Winkelschleifer

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Softstart (Anlaufstrombegrenzung) und Wiederanlaufsperr
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
- Vibrationsgedämpfter Handgriff, Gehäuse und Autobalancer reduzieren Vibrationen um bis zu 70%
- Drehbarer Handgriff für jede Arbeitssituation
- Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck

### Technische Daten

Leistungsaufnahme	2600 Watt
Schleifscheibe-Ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 U/min
Max. Trenntiefe	68 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht	5,5 kg

### Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz, Autobalancer

Artikelnummer: 4933 4023 60  
EAN Code: 4002395 23425 7