

# DECT 77 IP

## robust | wasserresistent | antibakteriell



### Produktbeschreibung

#### robust | wasserresistent | antibakteriell

Das antibakterielle und desinfizierbare DECT 77 IP mit abwischbarer Folientastatur speziell für den medizinischen Bereich geeignet! Es bietet CTI-Telefonie, eine Notruftaste, Bluetooth 4.1 und Schutzklasse IP 65. Das nur 12,2 cm große und 134 g leichte Handteil lässt sich so bequem in jeder Tasche verstauen und das 2" große TFT Farbdisplay zeigt Ihnen in Verbindung mit der IP-Video TFE, wer vor der Tür steht.

### Produkt-Highlights

#### **robust | wasserresistent | antibakteriell | desinfizierbar**

Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 2m, staubdicht und wasserresistent nach IP 65, mit einer abwischbaren Folientastatur ausgestattet und zusätzlich antibakteriell nach ISO-Norm 22196 (2nd Edition): Das DECT 77 IP ist der ideale Begleiter im medizinischen Bereich!

Mit Besuchern an der Eingangstür können Sie nicht nur sprechen. Das DECT 77 IP bietet die Möglichkeit per Tastendruck die Tür zu öffnen.

#### **Bluetooth**

Zur perfekten Anbindung von AGFEO Bluetooth Headsets.

#### **Telefonbuch**

Das DECT 77 IP besitzt einen privaten Telefonbuchspeicher für 249 Einträge. Zusätzlich kann natürlich auf die von der Basis bereitgestellten Kontakte zugegriffen werden.

#### **Notruftaste**

Frei einstellbare Notruftaste. Der Ruf kann an interne oder externe Stellen gehen.

#### **Vibrationsalarm**

Neben 20 Klingelmelodien verfügt das DECT 77 IP auch über eine Vibrationssignalisierung.

#### **Kontaktbild-/Türbildanzeige**

Haben Sie für Telefonkontakte in der Datenbank Bilder hinterlegt oder nutzen Sie Ihr ES-System in Verbindung mit einer IP-Video TFE, werden Ihnen Türbilder bzw. Kontaktbilder im Display angezeigt.

### Leistungsmerkmale


 **2" TFT Farbdisplay**

 **249 private Telefonbucheinträge**

 **Mikrofon-Stummschaltung**

 **Freisprechen und Lauthören**

 **Bluetooth**


 **Anruf- und Verbindungsliste mit Datum, Uhrzeit und Name**

 **Anrufschutz**

 **Türgongsimulation**

 **Türöffnerfunktion**

 **Tastensperre**

 **Ruf abweisen**

 **uvm.**

## Technische Daten

-  Anschluss am System: DECT
-  Headsetanschluss: ja - über 3,5 mm Klinke und Bluetooth
-  Stromversorgung: Über mitgeliefertes Netzteil
-  Mobilteil: T:22 mm,B:48 mm,H:122 mm
-  Ladeschale: T:81 mm, B:59 mm, H:66 mm
-  Gewicht: 134 g
-  Stromaufnahme: 0,24 Watt
-  Display Größe: 2"
-  Display Art: TFT Farbdisplay, beleuchtet
-  Standby-Zeit: 200 Stunden
-  Gesprächszeit: 17 Stunden
-  Schutzklasse: IP 65