

Artikelnummer: 124069

Kurzbeschreibung: Aluminium trapladder, met groot platform, met veiligheidsbeugel en ketting, 12 treden

Langbeschreibung: Aluminium trapladder Krause, groot platform, veiligheidsbeugel en ketting, 4-14 treden: Deze verrijdbare trapladder van Krause, gemaakt van aluminium, maakt in meerdere opzichten indruk op de werkplek. Dankzij de trapeuning aan beide kanten kunt u snel en veilig van en naar het platform klimmen. Het ruime platform van de aluminium trapladder is uitgerust met een veiligheidsbeugel en een ketting. Geaïntegreerde beveiliging tijdens trekken en duwen zorgen bovendien voor stabiliteit en veiligheid. De stabiele dwarsbalken zijn uitgerust met wielen, zodat u de trapladder gemakkelijk en zonder problemen kunt verplaatsen. Bovendien klappt u hem snel in en bergt u hem op zonder veel ruimte te verliezen. Bij ons ontvangt u deze aluminium trapladder met 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 of 14 treden.

Meer details:

- gemaakt van aluminium
- met groot werkplatform
- leuning aan beide kanten, veiligheidsbeugel en ketting voor zo veel mogelijk veiligheid
- stabiel dankzij stabiele dwarsbalken
- geaïntegreerde beveiliging tijdens trekken en duwen voor veiligheid en stabiliteit
- verrijdbaar en gemakkelijk inklapbaar

afmetingen bij 4 treden: werkhooft tot: ca. 2950 mm, platformhoogte: 950 mm, ladderlengte: 2100 mm, gewicht: 17,5 kg

afmetingen bij 6 treden: werkhooft tot: ca. 3400 mm, platformhoogte: 1400 mm, ladderlengte: 2600 mm, gewicht: 20,0 kg

afmetingen bij 7 treden: werkhooft tot: ca. 3650 mm, platformhoogte: 1650 mm, ladderlengte: 2850 mm, gewicht: 21,5 kg

afmetingen bij 8 treden: werkhooft tot: ca. 3900 mm, platformhoogte: 1900 mm, ladderlengte: 3100 mm, gewicht: 22,5 kg

afmetingen bij 9 treden: werkhooft tot: ca. 4100 mm, platformhoogte: 2100 mm, ladderlengte: 3350 mm, gewicht: 23,5 kg

afmetingen bij 10 treden: werkhooft tot: ca. 4350 mm, platformhoogte: 2350 mm, ladderlengte: 3600 mm, gewicht: 25,0 kg

afmetingen bij 12 treden: werkhooft tot: ca. 4800 mm, platformhoogte: 2800 mm, ladderlengte: 4100 mm, gewicht: 27,5 kg

afmetingen bij 14 treden: werkhooft tot: ca. 5300 mm, platformhoogte: 3300 mm, ladderlengte: 4600 mm, gewicht: 30,5 kg

