

Kupplungen ARO/ORION NW 5,5



Schnellverschluss-Kupplungen

ARO/ORION NW 5,5

Werkstoffe: Typ Standard: Körper und Schiebehülse: Messing, Dichtungen: NBR

Typ Kugelverriegelung: Körper: Messing vernickelt, Schiebehülse: Stahl gehärtet, vernickelt, Dichtungen: NBR

Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C

Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar

Durchfluss*: 550 l/min (Typ Kugelverriegelung: 1140 l/min)

* 6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz

- Vorteile der Kugelverriegelung:**
- leichtes Entkuppeln unter Druck
 - robuste Verbindung zwischen Stecker und Dose



Hinweis: Diese Schnellverschlusskupplungen mit ARO- / ORION-Profil NW 5,5 werden hauptsächlich in der Schweiz, Belgien, Niederlanden und Luxemburg eingesetzt. Trotz ähnlichem Aussehen der Kupplungsdose mit in Deutschland weit verbreiteten Kupplungsdosen der Nennweite 7,2, sind diese Kupplungen dazu nicht kompatibel!



Kompatibel zu**

ARO 210
ORION 44510
CEIN 300
Rectus 14, 22
JWL 512, 522, 523,
572

Kupplungsdosen mit Außengewinde

ARO/ORION NW 5,5

Typ Standard	Gewinde außen	Typ Kugelverriegelung	Gewinde außen
KDG 14 ARO5	G 1/4"	KDG 14 ARO5 ST	R 1/4"
KDG 38 ARO5	G 3/8"	KDG 38 ARO5 ST	R 3/8"
KDG 12 ARO5	G 1/2"	KDG 12 ARO5 ST	R 1/2"



Kupplungsdosen mit Innengewinde

ARO/ORION NW 5,5

Typ Standard	Typ Kugelverriegelung	Gewinde innen
KDG _i 14 ARO5	KDG _i 14 ARO5 ST	G 1/4"
KDG _i 38 ARO5	KDG _i 38 ARO5 ST	G 3/8"
KDG _i 12 ARO5	KDG _i 12 ARO5 ST	G 1/2"



Kupplungsdosen mit Schlauchtülle

ARO/ORION NW 5,5

Typ Standard	Typ Kugelverriegelung	Schlauch Ø innen
KDS 6 ARO5	KDS 6 ARO5 ST	6
KDS 8 ARO5	KDS 8 ARO5 ST	8
KDS 9 ARO5	KDS 9 ARO5 ST	9
KDS 10 ARO5	KDS 10 ARO5 ST	10
KDS 13 ARO5	KDS 13 ARO5 ST	13



Kupplungsstecker mit Außengewinde

ARO/ORION NW 5,5

Typ Messing	Gewinde außen	Typ Stahl gehärtet, vernickelt	Gewinde außen
KSG 18 ARO5	G 1/8"	---	---
KSG 14 ARO5	G 1/4"	KSG 14 ARO5 ST	R 1/4"
KSG 38 ARO5	G 3/8"	KSG 38 ARO5 ST	R 3/8"
KSG 12 ARO5	G 1/2"	KSG 12 ARO5 ST	R 1/2"



Kupplungsstecker mit Innengewinde

ARO/ORION NW 5,5

Typ Messing	Typ Stahl gehärtet, vernickelt	Gewinde innen
KSG _i 18 ARO5	---	G 1/4"
KSG _i 14 ARO5	KSG _i 14 ARO5 ST	G 1/4"
KSG _i 38 ARO5	KSG _i 38 ARO5 ST	G 3/8"
KSG _i 12 ARO5	KSG _i 12 ARO5 ST	G 1/2"



Kupplungsstecker mit Schlauchtülle

ARO/ORION NW 5,5

Typ Messing	Typ Stahl gehärtet, vernickelt	Schlauch Ø innen
KSS 6 ARO5	KSS 6 ARO5 ST	6
KSS 8 ARO5	KSS 8 ARO5 ST	8
KSS 9 ARO5	KSS 9 ARO5 ST	9
KSS 10 ARO5	KSS 10 ARO5 ST	10
KSS 13 ARO5	KSS 13 ARO5 ST	13



** Namen und Bezeichnungen sind z. T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.