

IQS-Steckanschlüsse - Standard

1



L-Steckverschraubungen, langer Körper, zylindrisches Gewinde Standard

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
IQSLLK M54	M 5	4	IQSLLK 144 G	G 1/4"	4	IQSLLK 388 G	G 3/8"	8
IQSLLK M56	M 5	6	IQSLLK 146 G	G 1/4"	6	IQSLLK 3810 G	G 3/8"	10
IQSLLK 184 G	G 1/8"	4	IQSLLK 148 G	G 1/4"	8	IQSLLK 3812 G	G 3/8"	12
IQSLLK 186 G	G 1/8"	6	IQSLLK 1410 G	G 1/4"	10	IQSLLK 1210 G	G 1/2"	10
IQSLLK 188 G	G 1/8"	8	IQSLLK 1412 G	G 1/4"	12	IQSLLK 1212 G	G 1/2"	12
IQSLLK 1810 G	G 1/8"	10	IQSLLK 386 G	G 3/8"	6			



Steckverschraubungen 45° Standard

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
IQSW 184	R 1/8"	4	IQSW 148	R 1/4"	8	IQSW 3812	R 3/8"	12
IQSW 186	R 1/8"	6	IQSW 1410	R 1/4"	10	IQSW 128	R 1/2"	8
IQSW 188	R 1/8"	8	IQSW 1412	R 1/4"	12	IQSW 1210	R 1/2"	10
IQSW 1810	R 1/8"	10	IQSW 386	R 3/8"	6	IQSW 1212	R 1/2"	12
IQSW 144	R 1/4"	4	IQSW 388	R 3/8"	8			
IQSW 146	R 1/4"	6	IQSW 3810	R 3/8"	10			



Steckverschraubungen 45°, zylindrisches Gewinde Standard

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
IQSW M54	M 5	4	IQSW 144 G	G 1/4"	4	IQSW 388 G	G 3/8"	8
IQSW M56	M 5	6	IQSW 146 G	G 1/4"	6	IQSW 3810 G	G 3/8"	10
IQSW 184 G	G 1/8"	4	IQSW 148 G	G 1/4"	8	IQSW 3812 G	G 3/8"	12
IQSW 186 G	G 1/8"	6	IQSW 1410 G	G 1/4"	10	IQSW 128 G	G 1/2"	8
IQSW 188 G	G 1/8"	8	IQSW 1412 G	G 1/4"	12	IQSW 1210 G	G 1/2"	10
IQSW 1810 G	G 1/8"	10	IQSW 386 G	G 3/8"	6	IQSW 1212 G	G 1/2"	12



L-Steckverschraubungen mit Innengewinde Standard

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
IQSLF M54	M 5	4	IQSLF 144	G 1/4"	4	IQSLF 386	G 3/8"	6
IQSLF M56	M 5	6	IQSLF 146	G 1/4"	6	IQSLF 388	G 3/8"	8
IQSLF 184	G 1/8"	4	IQSLF 148	G 1/4"	8	IQSLF 3810	G 3/8"	10
IQSLF 186	G 1/8"	6	IQSLF 1410	G 1/4"	10	IQSLF 1210	G 1/2"	10
IQSLF 188	G 1/8"	8	IQSLF 1412	G 1/4"	12	IQSLF 1212	G 1/2"	12



L-Steckverschraubungen mit Außensechskant Standard

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
IQSLV 184	R 1/8"	4	IQSLV 148	R 1/4"	8	IQSLV 3810	R 3/8"	10
IQSLV 186	R 1/8"	6	IQSLV 1410	R 1/4"	10	IQSLV 3812	R 3/8"	12
IQSLV 188	R 1/8"	8	IQSLV 1412	R 1/4"	12	IQSLV 1210	R 1/2"	10
IQSLV 146	R 1/4"	6	IQSLV 388	R 3/8"	8	IQSLV 1212	R 1/2"	12



L-Steckverschraubungen mit Außensechskant, zylindrisches Gewinde Standard

Typ	G	D	Typ	G	D	Typ	G	D
IQSLV M53*	M 5	3	IQSLV 188 G	G 1/8"	8	IQSLV 3810 G	G 3/8"	10
IQSLV M54*	M 5	4	IQSLV 146 G	G 1/4"	6	IQSLV 3812 G	G 3/8"	12
IQSLV M56*	M 5	6	IQSLV 148 G	G 1/4"	8	IQSLV 1210 G	G 1/2"	10
IQSLV 184 G	G 1/8"	4	IQSLV 1410 G	G 1/4"	10	IQSLV 1212 G	G 1/2"	12
IQSLV 186 G	G 1/8"	6	IQSLV 388 G	G 3/8"	8			

* nur während der Montage positionierbar



L-Steckverschraubungen mit Innensechskant Standard

Typ	R	D	Typ	R	D	Typ	R	D
IQSLV 184 I	R 1/8"	4	IQSLV 148 I	R 1/4"	8	IQSLV 3812 I	R 3/8"	12
IQSLV 186 I	R 1/8"	6	IQSLV 1410 I	R 1/4"	10	IQSLV 1210 I	R 1/2"	10
IQSLV 188 I	R 1/8"	8	IQSLV 388 I	R 3/8"	8	IQSLV 1212 I	R 1/2"	12
IQSLV 146 I	R 1/4"	6	IQSLV 3810 I	R 3/8"	10			

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.