


Produktdatenblatt

MaxiFlex® Endurance™ 34-844

Farbe Beschichtung	Schwarz
Farbe Futter	Grau
Ausführung	Strickbund, beschichtete Handinnenfläche
Beschichtung	NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Coating texture	Micro-Foam with Dots
Futter	Nylon, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Handflächendicke	1.10 mm



Maße

Größe	size 5 (XXS)	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)	Größe 12 (XXXL)
Gesamtlänge Handschuh (+/- 10 mm)	185	195	210	220	225	230	235	240
Länge Handgelenk (mm)	55	55	55	60	65	65	65	75
Breite Handgelenk (mm)	65	65	65	70	70	70	75	80
Breite Handinnenfläche (+/-3 mm)	78	82	84	90	97	100	104	107
Nahtfarbe	Lila	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz	Green

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Ja
EN 388: 2016	TÜV Rheinland	4131A

Wenn ein Handschuh aufgrund seiner Ausführung nicht unter EN 420 im Hinblick auf die Handgrößen fällt, wird dieser Handschuh als „für Spezialanwendungen geeignet“ klassifiziert.



Produktdatenblatt

MaxiFlex® Endurance™ 34-844

Typische Leistungswerte

EN 388:2016 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 B. Schnitffestigkeit	> 1,2 Index
EN 388:2016 C. Weiterreißfestigkeit	> 50 Newton
EN 388:2016 D. Durchstichkraft	> 20 Newton
EN 388:2016 E. Schnittschutz ISO	≥ 2 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OekoTex® 100	Zertifiziert
Sanitized	Ja



Besondere Merkmale

Silikonfrei	Nein
-------------	------

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Anzahl Kartons	144
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 270



Produktdatenblatt

MaxiFlex® Endurance™ 34-844

Gewichtung

Größe	size 5 (XXS)	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)	Größe 12 (XXXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	26	26	30	38	40	42	44	52
Bruttogewicht (kg)	4.8	5.1	5.7	6.8	7.1	7.4	7.7	8.5
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	3.8	4.1	4.7	5.8	6.1	6.4	6.7	7.5

Ausgabedatum: 09.04.2018

