

AS-INTERFACE MODUL, 2 SICHERE EINGÄNGE, 1 LED, ROT,  
PUSH-IN, FUER BODENBEFESTIGUNG



Abbildung ähnlich

Produkt-Markenname	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	Befehls- und Meldegeräte
Ausführung des Produkts	AS-Interface Modul

### Allgemeine technische Daten:

Produktfunktion	2F-DI / 1 LED
aufgenommener Strom	
• maximal	60 mA
Schutzart IP	IP20
Verschmutzungsgrad	3
Betriebsmittelkennzeichen	
• gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750	A
• gemäß DIN EN 61346-2	K
• gemäß DIN EN 81346-2	K
Ausführung des Slave-Typs	2 F-DI + 1 LED
Anzahl der AS-i Slaves	1
Betriebsspannung 1	
• bei DC Bemessungswert	30 V

### Kommunikation/ Protokoll:

<b>Protokoll wird unterstützt</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>AS-Interface-Protokoll</li> </ul>	Ja
<b>Hilfsstromkreis:</b>	
<b>Anzahl der Schließer</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Hilfskontakte</li> </ul>	0
<b>Eingänge/ Ausgänge:</b>	
<b>Anzahl der Digitaleingänge</b>	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>sicherheitsgerichtet</li> </ul>	2
<b>Anzahl der Digitalausgänge</b>	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anmerkung</li> </ul>	zur Ansteuerung der LED
<b>Anschlüsse/ Klemmen:</b>	
<b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>	Push-In-Klemme
<b>Leuchtmittel:</b>	
<b>Farbe des Leuchtmittels</b>	rot
<b>Sicherheitsrelevante Kenngrößen:</b>	
<b>Sicherheits-Integritätslevel (SIL) gemäß IEC 61508</b>	SIL3
<b>SIL-Anspruchsgrenze (Teilsystem) gemäß EN 62061</b>	SILCL 3
<b>Performance Level (PL) gemäß EN ISO 13849-1</b>	e
<b>Anteil sicherer Ausfälle (SFF)</b>	99 %
<b>mittlerer Diagnosedeckungsgrad (DCavg)</b>	99 %
<b>Kategorie gemäß EN 954-1</b>	4
<b>Umgebungsbedingungen:</b>	
<b>Umgebungstemperatur</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>während Betrieb</li> </ul>	-25 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>während Lagerung</li> </ul>	-40 ... +80 °C
<b>Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:</b>	
<b>Befestigungsart</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>der Module und Zubehör</li> </ul>	Bodenbefestigung
<ul style="list-style-type: none"> <li>der AS-i Slaves</li> </ul>	Bodenbefestigung
<b>Höhe</b>	54,6 mm
<b>Breite</b>	25,9 mm
<b>Tiefe</b>	36,7 mm
<b>Approbationen/Zertifikate</b>	

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	-----------------------	-----------



[Bestätigungen](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU14012EE206AA0>

**CAX-Online-Generator**


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU14012EE206AA0>


**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU14012EE206AA0>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU14012EE206AA0&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU14012EE206AA0&lang=de)





letzte Änderung:

29.10.2015