



Leírás:

Ipari kanna 5 literes, zárással (illetéktelen hozzáférést jelző gyűrűvel), természetes színű, törésálló polietilénből (HD-PE)

- veszélyes anyagok szállítására alkalmas UN-engedéllyel
- kompakt forma - könnyen kezelhető, egymásra rakható
- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- élelmiszer-biztonságos, hőálló: -20 ° C és + 70 ° C között és biszfenol A (BPA) mentes
- az üzemanyaggal töltött kannák azonosításához (a GHS előírás és az ADR szerint) ajánljuk veszélyességi címkézési címkéinket Art.-No. 306100
- külön tartozék: Leeresztő csap DIN 45-ös csavaros kötőelemmel, cikksz.: 550600 és betöltési segédeszköz, cikksz.: 819351
- Engedélysz. 3H1/Y1.9/130/--/A/PA-03/417130/AMO
- w = a töltőnyílás belső átmérője = 34 mm
- a = menet külső átmérője = DIN 45
- mé=mélység=145 mm szé=szélesség=195 mm ma=magasság=252 mm

Információk:

Cikk

Cikkszám	426201
GTIN	4007228426205
Vámtarifa	39233090
Csomagolási egység (PU)	12

szín	természetes
Térfogat L-ben	5
Súly (kg)	0,19
M x S x M (mm)	145 x 195 x 252

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	12
M x S x M (mm)	___ LAENGE_KARTON ___ x ___ BREITE_KARTON ___ x ___ HOEHE_KARTON ___

KE bruttó tömege, kg	2,28
----------------------	-------------

Paletta

Dobozok száma	16
Rétegek száma	4
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 1,158

Kartonok száma rétegenként	4
Súly (kg)	56,48