



Leírás:

Leeresztő csapok PROFI piros DIN 60/61 csavaros csatlakozással folyadékok szabályozott elvezetéséhez ipari és csomagoló kannákból, természetes/piros külön csomagolásban

- törésálló, élelmiszeripari polietilénből (HDPE/LDPE), egycsöves csővégcsatlakozóval
- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- piros DIN csavaros kötőelemmel és piros forgatógombbal
- gyors, folyamatos kifolyás a beépített levegőztetőnek köszönhetően
- 360°-kal elfogatható bármilyen kívánt helyzetbe
- max. 0,4 bar nyomásig nyomásálló (üzemanyagok és illékony anyagok használatára és adagolására nem alkalmas / a tartályban fennálló belső nyomás 1,0 bar-ig emelkedhet)
- hőálló: -20°C-tól +70°C-ig és biszfenol A (BPA) mentes
- kifolyási sebesség > 3,5 l/min
- csővég külső átmérője = 19 mm, ill. 3/4" (csatlakozó rész)
- DIN 60/61-es, ipari kannákhoz használható kivitel (cikksz.: 426401 és 426501)

Információk:

Cikk

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Cikkszám | 550505 |
| GTIN | 4007228550498 |
| Vámtarifa | 39174000 |
| Csomagolási egység (PU) | 1 |

| | |
|-----------|--------------------|
| szín | természetes |
| Súly (kg) | 0,08 |

Külső csomagolás

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Tartalom darabokban megadva | 1 |
| M x S x M (mm) | 250 x 250 x 170 |

| | |
|----------------------|-------------|
| KE bruttó tömege, kg | 0,08 |
|----------------------|-------------|

Paletta

| | |
|---------------|-------------------------|
| Dobozok száma | 336 |
| Rétegek száma | 4 |
| M x S x M (m) | 1,2 x 0,8 x 1,51 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Kartonok száma rétegenként | 42 |
| Súly (kg) | 342,56 |