

Artikelnummer: 401642

Kurzbeschreibung: Aufbauportal, niedrig,
Grundtisch SPEZIAL Arbeitstisch/Werkbank
UNIVERSAL/PROFI, resedagrün

Langbeschreibung: Aufbauportal, niedrig,
Grundtisch SPEZIAL Arbeitstisch-/Werkbanksystem
UNIVERSAL/PROFI: Dieses Manuflex Aufbauportal
eignet sich für die Grundtische der Serien Universal
Spezial und Profi Spezial. Das Manuflex
Aufbauportal bietet eine Nutzhöhe von 600 mm.
Das Manuflex Aufbauportal ist aus dreiseitig im
Raster von 30 mm gelochtem Profilstahl gefertigt.
Es hat eine Tiefe von 50 mm und ist inklusive der
Beschlüge zur Befestigung an den Tischgestellen
60 mm breit. Die Nutzhöhe des Manuflex

Aufbauportal liegt bei 600 mm. Es besteht aus zwei Aufbauprofilen und eignet sich zur
Befestigung an den Grundtischen der Reihen Universal Spezial und Profi Spezial. Die
Aufbaukomponenten können im 30 mm Raster höhenverstellt werden und da das
Manuflex Aufbauportal mit bis zu 120 kg belastbar ist, eignet es sich perfekt zur
Unterbringung und Aufbewahrung von Werkzeugen oder Geräten direkt oberhalb des
Arbeitsplatzes. Hochwertig pulverbeschichtet, ist das Manuflex Aufbauportal
widerstandsfähig und robust und kann dann reichhaltigem Zubehör jederzeit erweitert
werden. Weitere Details: Für die Nutzung der Arbeitsfläche über der Tisch- oder
Werkbankplatte Aufbauportale machen einen Arbeitstisch oder Werkbank erst zu einem
voll ausgebauten Arbeitsplatz Für Werkzeuge, Geräte oder Arbeitsplatzbeleuchtung
Nutzhöhe: 600 mm Tiefe: 55 mm Breite: 60 mm (Ma ssangaben inklusive Beschlüge zur
Befestigung an den Tischgestellen) Gesamthöhe: 1200 mm Für Arbeitstische der
Systeme Universal Standard und Werkbänke Profi Standard 2 Aufbauprofile inkl.
Befestigungsbeschlügen Hochwertig pulverbeschichtet Aus dreiseitig im 30 mm Raster
gelochtem Profilstahl, im Raster von 30 mm höhenverstellbar Belastbarkeit: 120 kg
Jederzeit erweiterbar 9 RAL-Farbtöne zur Auswahl



EAN/GTIN: 4045916128796