


ROLINE Thunderbolt™ 4 kabel, C-C, M/M, 40Gbit/s, 100W, passief, zwart, 0,8 m

Art.nr.	11.02.9044
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	11.02.9044
EAN (een stuk)	7630049629004



Thunderbolt™ 4 kabels met de type C connector bekend van USB 3.1 bieden je de momenteel hoogst mogelijke gegevensoverdrachtsnelheid tot 40 Gbit/s en volledige ondersteuning van de voeding (tot 20V 5A / 100W)! De kabels hebben ook een DP-modus voor beeld- en geluidsoverdracht met een bijzonder hoge resolutie tot 7680x4320 @60Hz (8K).

- Thunderbolt™-protocollen maken maximale gegevensoverdrachtsnelheden tot 40 Gbit/s mogelijk
- DP-modus voor het aansluiten van een monitor met USB Type C / Thunderbolt™ 4-connector, met een maximale resolutie van 7680x4320 @60Hz (8K)
- Ondersteunt stroomtoevoer tot 20V 5A / 100W, voor het voeden van je Macbook, Ultrabook of notebook/laptop
- Extra hoge kwaliteit kabel met verbeterde afscherming
- Met type C stekker aan beide uiteinden
- Vergulde contacten voor weinig slijtage bij hoge paringscycli
- Kleur: zwart

Thunderbolt en het Thunderbolt-logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de VS en/of andere landen.

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Kabel

Produkt type	Thunderbolt™ 4 kabel
Kleur	zwart
Lengte	0.8 m
Overdracht kwaliteit	Thunderbolt™ 4 - 40 Gbit/s
Aansluitingen	USB type C (USB-C) Male / USB type C (USB-C) Male
Type connector kant 1	USB type C (USB-C)
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	USB type C (USB-C)
M/F kant 2	Male
Kleur (Kabel)	zwart
Toepassing	extern
Ondersteunde oplaadtechnologie	Stroomvoorziening
Kabel afscherming	afgeschermd
Handschroeven	nee
Gewicht	86 g