

stumpf

Schubladenschrank

ST 410

Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm, 26 Schublade(n), Verschiebbar mit Zentralverschluss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 118201



stumpf Schubladenschrank ST 410

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl
- mit Griffleiste
- Mit Etikettenrahmen
- 26 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 18x100 mm/8x200 mm
- Traglast je Schublade 35 kg
- Schubladen auf Rollenführung, Auszug 80 %
- Verschiebbar mit Zentralverschluss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Beschriftungsfeld	Etikettenrahmen
Schranktyp	Schubladenschrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Material	Stahl	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Höhe	1800 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Breite	1000 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	500 mm	abschließbar	ja
Schrank Ausstattung	Schubladen	Schließsystem	Zentralverschluss
Schubladen Anzahl	26 Stück	Mitteltrennwand	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	18x100 mm/8x200 mm	Griff	Griffleiste
Schubladentraglast	35 kg	fahrbar	nein
Auszugsführung Schublade	auf Rollenführung	Garantie	5 Jahre
Auszug Schublade	80 %	Gewicht	174,8 kg