

Kärcher

Hochdruckreiniger

HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Leistung 2800 W, Arbeitsdruck 150 bar, Fördermenge 500 l/h, temperaturbeständig bis 60 °C

Artikelnummer: 159568



KÄRCHER

Kärcher Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Hochdruckreiniger

- Leistung 2800 W
- mit Handspritzpistole, Strahlrohr, Dreifachdüse, Dreckfräser, Schlauchtrommel
- Düse manuell umschaltbar
- Arbeitsdruck 150 bar
- Strahlrohr aus Edelstahl
- drehbar
- Strahlrohr 840 mm lang
- Hochdruckschlauch 15 m lang
- Behälter aus Kunststoff
- mit Halterung für Zubehör
- max. Druck 200 bar
- 3-Kolben-Axialpumpe
- Fördermenge 500 l/h
- temperaturbeständig bis 60 °C
- Unterbau Rollen
- für stehenden und liegenden Betrieb geeignet
- Höhe x Breite x Tiefe 930 x 370 x 380 mm

- max. Nutzungsdauer 1 h
- Gewicht 30,4 kg
- Lieferung inklusive Flächenreiniger

Technische Details



Reinigungsart	nass	Strahlrohr Funktion	drehbar
Reinigungstyp	Hochdruckreiniger	Schlauchlänge	15 m
Reinigungsmaschine Ausstattung	Handspritzpistole, Strahlrohr, Dreifachdüse, Dreckfräser, Schlauchtrommel	Düse umschaltbar	manuell
Pumpentyp	3-Kolben-Axialpumpe	Höhe	930 mm
Akkubetrieb	nein	Breite	370 mm
Druck	200 bar	Tiefe	380 mm
Arbeitsdruck	150 bar	Nutzungsdauer	1 h
Temperatur bis	60 °C	Unterbau	Rollen
Fördermenge	500 l/h	Lieferumfang	inklusive Flächenreiniger
Leistung	2800 W	WEEE-Registrierungsnummer	DE64190940
Anschlussleistung	230 V	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Material Behälter	Kunststoff	Marke laut EAR-Register	Kärcher
Material Strahlrohr	Edelstahl	Gewicht	30,4 kg
Strahlrohrlänge	840 mm		

Zubehör

119489		Düsenverschraubung, für Hochdruckreiniger, Anschluss M18x1,5mm/M22x1,5mm
119490		Schlauchverbinder, für Hochdruckreiniger, Anschluss 2x M22x1,5 mm, mit Gummischutz, aus Messing
119537		Ergonomisches Strahlrohr für Hochdruckreiniger, Strahlrohr 1050 mm lang, unter Druck drehbar
119538		Ergonomisches Strahlrohr für Hochdruckreiniger, Strahlrohr 1550 mm lang, unter Druck drehbar
119539		Ergonomisches Strahlrohr für Hochdruckreiniger, Strahlrohr 2050 mm lang, unter Druck drehbar
119540		Ergonomisches Strahlrohr für Hochdruckreiniger, Strahlrohr 850 mm lang, unter Druck drehbar
119543		Ergonomisches Strahlrohr für Hochdruckreiniger, Strahlrohr 250 mm lang, mit Handverschraubung

119544		Nassstrahleinrichtung für Hochdruckreiniger, mit Mengenregulierung
119547		Nassstrahleinrichtung für Hochdruckreiniger
119602		Dreifachdüse, Düsengröße 32, Düse manuell umschaltbar, Hochdruckpunktstrahl(0°)/Hochdruckflachstrahl m. Powerdüsenkontur(25°)/Niederdruckflachstrahl(40°), max. Druck 300 bar, Anschluss M18x1,5 mm, aus Edelstahl
119603		HD-Pistole, max. Druck 300 bar, max. Temperatur 155 °C, mit Softgrip
119649		Rohrreinigungsdüse, Düsengröße 55, 3x30° nach hinten, Anschluss R 1/8"
119809		Hochdruckschlauch für Schlauchtrommel, Schlauchlänge 1,5 m, Anschluss 2x M22x1,5 mm
119818		Rohrreinigungsschlauch für Hochdruckreiniger, Schlauchlänge 20 m, Anschluss R 1/8"
119820		Rohrreinigungsschlauch für Hochdruckreiniger, Schlauchlänge 30 m, Anschluss R 1/8"
119821		Rohrreinigungsschlauch für Hochdruckreiniger, Schlauchlänge 20 m, Anschluss R 1/8"
119827		Hochdruckschlauch für Hochdruckreiniger, Schlauchlänge 30 m, Anschluss M22x1,5 mm, mit Drehkupplung
119828		Hochdruckschlauch für Hochdruckreiniger, Schlauchlänge 30 m, Anschluss M22x1,5 mm, mit Drehkupplung
119832		Hochdruckschlauch für Hochdruckreiniger, Schlauchlänge 10 m, Anschluss 2x M22x1,5 mm
119833		Hochdruckschlauch für Hochdruckreiniger, Schlauchlänge 10 m, Anschluss M22x1,5 mm, mit Handverschraubung und Knickschutz

Dazu passt auch ...

141935		Warnschild, Rutschgefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm
142447		Schnellverband, wasserabweisend und elastisch, Länge x Breite 7000 x 30 mm, blau
501182		Waschbare Schmutzfangmatte, für den Innen- und Außenbereich geeignet, Länge x Breite 1500 x 900 mm, Lauffläche aus Polyamid in grau
501597		Nasswischwagen-Set, 2x17 l Eimer in rot/blau, Mopp-Halter, Mopp-Presser, 10 Mopps, Stiel, Gestell aus Kunststoff, 4 Lenkrollen
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel