

## Reflektorlampe R63 63x105mm, E27 220V 40W 305Lm

Artikel-Nr. 41568




www.sh-licht.de

Lampenleistung:	40 W
Lampenspannung:	220 - 220 V
Sockel:	E27
Ausstrahlungswinkel:	30 °
Reflektorart:	Flood
Reflektorfarbe:	Silber
Lichtstärke:	90 cd
Farbe:	ohne
Durchmesser:	63 mm
Gesamtlänge:	105 mm
Spezielle Anwendung:	sonstige
Cool Beam:	Nein
Neodym-Lampe:	Nein

Reflektorlampe R63 63x105mm Reflektorlampe R63, E27. Durch speziellen Aufbau des Reflektors mehr Licht in Abstrahlrichtung. Klares, gerichtetes Licht setzt Akzente bei der Ausleuchtung von großen Räumen, gezielten Beleuchtung einzelner Objekte. Die Lampe ist universell einsetzbar in Strahlern und Leuchten, Wohnräumen, Gastronomie und Schaufenstern, für den öffentlichen und privaten Bereich. Sie strahlt ein gleichmäßiges, hochwertiges Licht ab.

Energieeffizienzklasse: D  
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 40  
Quecksilbergehalt (mg): 0  
Schaltzyklen: 4000  
Power-Faktor: 1  
Lebensdauer (h): 1000

Letzte Aktualisierung am: 09.02.2015 16:08:48



Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.