

Halogenlampe JD ECO 19x66mm, Ba15d 230V 60W 975Lm klar

Artikel-Nr. 12022

Lampenleistung: 60 W
 Lampenspannung: 230 - 230 V
 Lichtstrom: 975 lm
 Sockel: BA15d
 Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
 Gedrehtes Glas: Nein
 Durchmesser: 19 mm
 Gesamtlänge: 66 mm
 UV-Schutz: Nein
 Brennstellung: beliebig
 Infrarottechnik: Nein
 Ausführung: klar
 Farbtemperatur: 3000 K
 Energieeffizienzklasse: C
 Mittlere Nennlebensdauer: 2000 h



Halogenlampe JD ECO 19x66mm Hochvolt Halogenlampe JD, Ba15d, klar.
 Diese Lampe, kann sofort eine Glühlampe ersetzen, bietet jedoch einige Vorteile gegenüber Glühlampen, z. B. höhere Effizienz, doppelte Lebensdauer, größere Kompaktheit. Kann auch in offenen Leuchten verwendet werden.

Energieeffizienzklasse: C
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 60
 Quecksilbergehalt (mg): 0
 Schaltzyklen: 15000
 Zündzeit/Startzeit (s): <0,2
 Farbwiedergabeindex (Ra): 100
 Lichtstromerhalt: 80
 Power-Faktor: 1
 Lebensdauer (h): 2000

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:05:07



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.