

Nählichtlampe Röhrenform 18x54 mm, E14 235V 15W klar stoßfest

Artikel-Nr. 48201



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	15 W
Lampenspannung:	235 - 235 V
Lichtstrom:	60 lm
Socket:	E14
Ausführung:	klar
Farbe:	ohne
Durchmesser:	18 mm
Gesamtlänge:	54 mm
Stoßfest:	Ja
Geeignet für Backofen:	Nein
Geeignet für Kühlschrank:	Nein
Kohlefaden:	Nein
Nennstrom:	64 mA
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	2000 h


Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Nählichtlampe Röhrenform 18x54 mm Nählichtlampe Röhrenform E14, klar, stoßfest. Ersatzbirne für Nähmaschinen.

Energieeffizienzklasse: E
Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 15
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 4000
Power-Faktor: 1
Lebensdauer (h): 2000

Letzte Aktualisierung am: 05.02.2015 15:17:01



Seite 2

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.