




VAP SLIM 60

Outdoor Standleuchte, TC-TSE, IP44, edelstahl gebürstet, Ø/H 10/60 cm, max. 20W

Runde Standleuchte der VAP SLIM Serie gefertigt aus witterungsbeständigem Edelstahl zum direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Durch Schutzart IP44 für den Außenbereich geeignet. Zur einfachen Montage sind optional ein Erdspeer sowie ein Betonankerset verfügbar. Als Ergänzung der Serie sind weitere Größen verfügbar.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	230066
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
IP Code	IP 44
Montage	Aufbau
Montagedetails	Boden
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	20 W
Farbe	edelstahl
Lichtstärkeverteilung	asymmetrisch
Lichtaustritt	direkt-indirekt
Höhe	60 cm
Durchmesser	10.5 cm
Nettogewicht	2.276 kg
Bruttogewicht	2.485 kg
BIG WHITE Seite	671

Leuchtmittlempfehlung

1005290	T38 E27 , LED Leuchtmittel weiß 8W 4000K CRI90 240°
1005289	T38 E27 , LED Leuchtmittel weiß 8W 3000K CRI90 240°

Zubehör

230061	BETONANKER-SET , für VAP SLIM 30/60/90, VAP und BERRA
230060	ERDSPIESS , für VAP SLIM 30/60/90, VAP, BERRA und SITRA, Stahl verzinkt