

**Artikelnummer:** 136820

**Kurzbeschreibung:** Verteilerschrank, mit Zentraltür, Abteibreite innen 350 mm, Breite 350 mm, 10 Fächer, feuerrot

**Langbeschreibung:** Verteilerschrank, mit Zentraltür, Abteibreite innen 350 mm, Breite 350 o. 700 mm: Dieser Verteilerschrank hat eine Zentraltür und bietet eine Abteibreite innen von 350 mm. Dabei erhalten Sie den Verteilerschrank wahlweise mit einer Breite von 350 oder 700 mm. Dieser Verteilerschrank bietet Ihnen eine Zentraltür, durch die alle Fächer eines Abteils gemeinsam geöffnet werden können. Dabei entscheiden Sie, ob Sie den Verteilerschrank mit 1 oder 2 Abteilen erhalten möchten und der Schrank 5 oder 10 Fächer hat.

Entsprechend liefern wir Ihnen den Verteilerschrank mit einer Breite von 350 mm oder 700 mm. Der Schrank ist mit einem Sockel ausgestattet und insgesamt 1800 mm hoch bei einer Tiefe von 500 mm. Jedes Abteil ist 350 mm breit und kann verschieden schließend abgeschlossen werden. Der Verteilerschrank ist dank stabiler Stahlblechkonstruktion sehr robust und hat Türen, die jeweils rechts an robusten Stangenscharnieren angeschlagen sind. Die Doppelabkantung des Verteilerschranks vermindert das Verletzungsrisiko und die Lochrosetten in der Rückwand sorgen für eine konstante Belüftung. Weitere Details: Stabile Stahlblechkonstruktion Doppelabkantung zur Vermeidung von Verletzungen Belüftung erfolgt durch Lochrosetten in der Rückwand Glatte Türen, jeweils rechts und an robusten Stangenscharnieren angeschlagen Korpusfarbe: lichtgrau RAL 7035 Inkl. Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln Einzelfächer: verschieden schließend Zentraltür: gleichschließend Alle Fächer eines Abteils können durch die Zentraltür gemeinsam geöffnet werden Zusatzausstattung und Farbe auf Anfrage Abteibreite innen: 350 mm Unterbau: Sockel Anzahl Fächer: wahlweise 5 oder 10 Fächer Anzahl Abteile: 1 oder 2 Außenmaße: H 1800 x T 500 mm Außenbreite: wahlweise 350 mm oder 700 mm



**EAN/GTIN:** 4250618203454