



Hand-Augendusche mit 1 Brausekopf, abgewinkelt, Bestell-Nr. 201-239-J0

### Augenduschen

- Hochleistungsbrausekopf mit Staubkappe
- integrierter Mengenregulator für ein gleichmäßiges Strahlbild unabhängig vom Wasserdruck
- integrierter Rückflussverhinderer vermeidet ein Zurücksaugen von Verschmutzungen in das Trinkwassernetz
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, medienführende Teile aus Messing
- Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff
- Kombihalter für Wand- und Tischmontage
- DIN-DVGW zertifiziert



Hand-Augendusche mit 2 Brauseköpfen, abgewinkelt, Bestell-Nr. 201-240-J0

Typ	BR 712 025	BR 713 025	BR 714 025
Anzahl Sprühköpfe	1	1	2
Ausführung Sprühköpfe	gerade	abgewinkelt	abgewinkelt
Werkstoff	Messing	Messing	Messing
Wasserabgabemenge Augendusche (>) [l/min]	7	7	14
Wasseranschluss	1/2"	1/2"	1/2"
Schlauchlänge [mm]	1500	1500	1500
Montage	Wand- / Tischmontage	Wand- / Tischmontage	Wand- / Tischmontage
Bestellnummer	201-238-J0	201-239-J0	201-240-J0

### Augenduschen

- Hochleistungsbrausekopf mit Staubkappe
- integrierter Mengenregulator für ein gleichmäßiges Strahlbild unabhängig vom Wasserdruck
- integrierter Rückflussverhinderer vermeidet ein Zurücksaugen von Verschmutzungen in das Trinkwassernetz
- einfache Betätigung durch großflächige Druckplatte
- medienführende Teile aus Edelstahl
- DIN-DVGW zertifiziert



Augendusche mit 2 Brauseköpfen, Wandmontage, Bestell-Nr. 201-243-J0



Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, Wandmontage, Aufputz, Bestell-Nr. 201-244-J0



Augendusche mit 2 Brauseköpfen, Tischmontage, Bestell-Nr. 201-241-J0

Typ	BR 200 085	BR 210 085	BR 250 085	BR 300 085
Anzahl Sprühköpfe	2	2	2	2
Werkstoff	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Wasserabgabemenge Augendusche (>) [l/min]	14	14	14	16
Wasseranschluss	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
Ausstattung	ohne Auffangbecken	ohne Auffangbecken	ohne Auffangbecken	mit Auffangbecken
Montage	Tischmontage	Wandmontage Unterputz	Wandmontage	Wandmontage
Bestellnummer	201-241-J0	201-242-J0	201-243-J0	201-244-J0