

collecteur de matières recyclables pour verre vert

Capacité 1 x 45 l, hauteur x largeur x profondeur 790 x 320 x 320 mm, seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL6001 vert émeraude, couvercle en acier vert



Numéro d'article: 112558



Conteneur de tri sélectif






collecteur de matières recyclables pour verre vert

- tablette
- Capacité 1 x 45 l
- hauteur x largeur x profondeur 790 x 320 x 320 mm
- convient pour le intérieur
- avec trappe d'insertion
- auto-fermant et anti-odeurs
- seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Vidage facile par pièce de tête
- corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL6001 vert émeraude
- couvercle en acier vert
- volume de livraison : étiquettes autocollantes incl. pour tri sélectif des déchets
- 3 années de garantie

Détails techniques

équipement d'élimination	collecteur de recyclage	fonction couvercle	auto-fermant, anti-odeurs
lieu d'utilisation	intérieur	Auvent de protection	non
installation	tablette	couleur du couvercle	vert
capacité	45 l	Matériau corps	acier
unité collectrice	1 pièce	surface de corps	finition peinture époxy
hauteur	790 mm	couleur du corps	vert émeraude // RAL6001
largeur	320 mm	matériau de couvercle	acier
profondeur	320 mm	matériau de récipient intérieur	acier
symbole / texte	pour verre vert	vidange par	pièce de tête
réservoir intérieur	oui	gerbable	non
surface seau intérieur	galvanisé	forme	angulaire
mécanisme de roulement	non	garantie	3 années
roulant	non	volume de livraison	étiquettes autocollantes incl. pour tri sélectif des déchets
couvercle	oui	Poids	13 kg
type de couvercle	trappe d'insertion		

Cela s'adapte aussi ...

468501		Torsadeuse, pour sac poubelle
501813		chariot conteneur aluminium, force 200 kg, capacité 430 l, hauteur x longueur x largeur 835 x 1130 x 630 mm, avec bandage caoutchouc plein
505173		pochette d'affichage, DIN A3 dans format portrait, cadre en fil d'acier avec gaine plastique en rouge, cadre avec œillets métalliques
526031		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, structure en métal/plastique rouge/noir
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois