

BS-ROLLEN élevateur

BS ROLLEN

force 750 kg, bandage nylon coloris noir, diamètre x largeur 75 x 32 mm, moyeu avec palier lisse, frein roue niveleuse, fixation avec panneau, longueur x largeur 95 x 95 mm



Numéro d'article: 222410

BS-ROLLEN Élévateur

combinaison de mobilité et de stabilité





élevateur

- force 750 kg
- bandage nylon coloris noir
- diamètre x largeur 75 x 32 mm
- moyeu avec palier lisse
- frein roue niveleuse
- boîtier en fonte d'aluminium en gris
- fixation avec panneau, longueur x largeur 95 x 95 mm
- espacement des trous des vis 70 x 70 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	couleur du boîtier	gris
type de roulettes	élevateur	frein	frein roue niveleuse
charge	750 kg	hauteur totale	120 mm
pneumatique	nylon	réglage en hauteur	12 mm
convient pour type de sol	lisse/inégal, rugueux/inégal	largeur de roue	32 mm
conducteur d'électricité	non	longueur de plaque	95 mm
Ø de roue	75 mm	largeur de plaque	95 mm
roulement	palier lisse	distance trou de vis	70 x 70 mm
élément de fixation	panneau	couleur des pneumatiques	noir
matériau de boîtier	fonte d'aluminium	Poids	1,57 kg

Cela s'adapte aussi ...

221283		gant de travail, en couil/cuir croûte de bovin, dos de main en couil, anti-rupture, taille taille unique
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés