

BS-ROLLEN élevateur

BS ROLLEN

force 400 kg, bandage polyamide coloris blanc, diamètre x largeur 80 x 40 mm, moyeu avec roulement à billes, frein total, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 85 mm



Numéro d'article: 222416

BS-ROLLEN Élevateur

Transformer la statique en dynamique

élevateur

- force 400 kg
- bandage polyamide coloris blanc
- diamètre x largeur 80 x 40 mm
- moyeu avec roulement à billes
- frein total
- boîtier en acier en gris
- fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 85 mm
- espacement des trous des vis 80x60 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	surface de boîtier	galvanisé
type de roulettes	élevateur	couleur du boîtier	gris
charge	400 kg	frein	frein total
pneumatique	polyamide	hauteur totale	115-128 mm
conducteur d'électricité	non	largeur de roue	40 mm
Ø de roue	80 mm	longueur de plaque	105 mm
roulement	roulement à billes	largeur de plaque	85 mm
palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées	distance trou de vis	80x60 mm
élément de fixation	panneau	couleur des pneumatiques	blanc

matériau de boîtier acier

Poids 2,15 kg

Cela s'adapte aussi ...

221283



gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique

224764



kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés