

## Moravia

### Poteau de protection pour Borne de recharge CITY

hauteur x diamètre 1200 x 108 mm,  
en acier galvanisé à chaud avec  
revêtement plastique en blanc, 3  
anneaux réfléchissants coloris bleu, à  
sceller

Numéro d'article: 254209

**MORAVIA**  
kompetent und fair



Poteau de protection pour Borne de recharge

- hauteur x diamètre 1200 x 108 mm
- hauteur au-dessus du sol 800 mm
- en acier galvanisé à chaud avec revêtement plastique en blanc
- 3 anneaux réfléchissants coloris bleu
- à sceller

## Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de barrières	épaisseur de matériau	2,9 mm
système de barrières	poteaux de voirie	rabattable	non
type de montant	Poteau de protection	type de fixation	à sceller
convient pour (application)	pour la protection contre les dommages dûs aux collisions conformément à l'ordonnance sur les	Équipement de signalisation	3 anneaux réfléchissants

	bornes de recharge		
Accessoires pour	Borne de recharge	Couleur de l'équipement de signa	bleu
hauteur	1200 mm	matériau	acier
hauteur au-dessus du sol	800 mm	surface	galvanisé à chaud // plastifié
diamètre	108 mm	couleur	blanc
forme de tête	Tête hémisphérique	Poids	9 kg

## Cela s'adapte aussi ...

141963		cylindre pilote, forme rond, hauteur x diamètre 760 x 100 mm, en polyéthylène coloris rouge/blanc, rétroréfléchissant, auto-érectile et écrasable, sans pied
226210		supports cycles, hauteur x longueur x profondeur 250 x 1580 x 390 mm, 5 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 55 mm roues larges, structure en acier (soudé) avec revêtement en zinc anti-corrosion
361701		barrière de parking, hauteur x largeur 500 x 760 mm, en acier galvanisé à chaud en aluminium-rouge, pliable, verrouillable avec serrure à cylindre, à cheiller
520056		protection angulaire, forme angle, hauteur x longueur x largeur 30 x 1000 x 30 mm, en polyuréthane, en jaune/noir, autoadhésif