

Wilms

Déshumidificateur

KT 65 Eco

Pour dimensions de pièce de 150 m²,
soubassement 2 roues, commande
par commande électronique,
niveau sonore de 58 dB, hauteur x
largeur x profondeur 1000 x 570 x 555
mm, en métal en jaune

Numéro d'article: 274039






Déshumidificateur

- Pour dimensions de pièce de 150 m²
- Convient pour ateliers, pour entrepôts, garages et chantiers
- Protège contre Dégâts causés par l'humidité
- fonctions : Dégivrage par gaz chauds
- équipé de Affichage de l'état de service et compresseur à piston rotatif
- soubassement 2 roues
- commande par commande électronique
- Réfrigérant R454 C
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- plage de température +5 °C à +30 °C
- niveau sonore de 58 dB
- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 570 x 555 mm
- en métal en jaune





Détails techniques



fournitures de bureau	Déshumidificateur	puissance	1300 W
convient pour (secteurs)	ateliers, entrepôts, garages, chantiers	Capacité d'air	1000 m³/h
protection contre	Dégâts causés par l'humidité	puissance de déshumidification	60
pour dimensions de pièce	150 m²	plage de température	+5 °C à +30 °C
fonction purificateur d'air	dégivrage par gaz chauds	soubassement	2 roues
équipement purificateur d'air	affichage, compresseur à piston rotatif	Numéro d'enregistrement DEEE	DE90579767
réfrigérant	R454 C	matériau	métal
niveau sonore	58 dB	Marque selon le registre allemand	Wilms
commande	commande électronique	couleur	jaune
hauteur	1000 mm	gerbable	oui
largeur	570 mm	indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
profondeur	555 mm	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
Volume réservoir d'eau	8 l	Poids	50 kg
alimentation	230 V		

Accessoires

274046		appareil de mesure, pour Déshumidificateur, en blanc
274054		Hygrostat, pour Déshumidificateur, en gris
274056		Tuyau de vidange, pour Déshumidificateur, marchandise au mètre, diamètre 16 mm, en jaune

Cela s'adapte aussi ...

221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille taille unique
221310		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en orange fluo, taille taille unique

227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
526204		pelle polyvalente, pelle en polypropylène, Largeur de travail 250 mm