

potelet de style

forme rond avec tête hémisphérique, hauteur x diamètre 1160 x 76 mm, en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7021 gris noir, amovibles et verrouillables, verrouillable avec serrure triangulaire, à insérer

Numéro d'article: 303385



Potelet style

potelet de style




- forme rond avec tête hémisphérique
- hauteur x diamètre 1160 x 76 mm
- hauteur au-dessus du sol 900 mm
- en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7021 gris noir
- amovibles et verrouillables
- verrouillable avec serrure triangulaire
- à insérer

Détails techniques






sécurisation de la circulation	système de barrières	fonction automatique	non
système de barrières	poteaux de voirie	type de fixation	à insérer
type de montant	potelet de style	système de fermeture	serrure triangulaire

forme	rond	matériau	acier
hauteur	1160 mm	surface	galvanisé // finition peinture époxy
hauteur au-dessus du sol	900 mm	couleur	gris noir // RAL7021
diamètre	76 mm	exécution montant	amovibles et verrouillables
forme de tête	tête hémisphérique	modèle	type 2
rabattable	non	Poids	12,96 kg

Accessoires

646745		Chaîne de délimitation pour potelet de style, éléments de chaîne 5 x 36 mm, en acier galvanisé avec revêtement coloris RAL7021 gris noir
647486		Fermeture à vis à chaîne pour potelet de style, éléments de chaîne 7 x 52 mm, en acier galvanisé avec revêtement coloris RAL7021 gris noir
647497		Anneaux pour chaîne pour potelet de style, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

142092		limiteur de hauteur, longueur x diamètre 950 x 100 mm, en plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant
148972		ralentisseur de circulation automobile, hauteur x diamètre 70 x 500 mm, en plastique recyclé en jaune
210305		poubelle cendrier, hauteur x largeur x profondeur 910 x 395 x 395 mm, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures anthracite, avec toit de protection
376797		arceau d'appui pour vélos, hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud
525473		banc d'extérieur, hauteur x largeur x profondeur 740 x 2000 x 380 mm, 9 lames d'assise, assise en lames PVC coloris bleu, assise hauteur 440 mm, piètement 6 pieds en polypropylène en bleu