

Kappes rayonnage avec bacs à bec - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1003 x 400 mm, 32 bacs en polyéthylène, charge maximale par élément 900 kg / charge max. par tablette 100 kg, Stockage clairement organisé des petites pièces sur 8 plateaux avec tablette en acier et 32 bacs, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane



KAPPES



Numéro d'article: 909072



Kappes Rayonnage à boulonner avec bacs à bec FavoritRayonnage suivant

rayonnage avec bacs à bec - rayonnage suivant

- Convient pour entrepôt et atelier
- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1003 x 400 mm
- 32 bacs en polyéthylène
- garnissage 32 x H x l x P 200 x 200 x 350 mm
- charge maximale par élément 900 kg / charge max. par tablette 100 kg
- Stockage clairement organisé des petites pièces sur 8 plateaux avec tablette en acier et 32 bacs
- niveau(x) avec pliage de sécurité comme protection contre les






blessures

- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- Produit livré démonté



Détails techniques

type de meuble	rayonnage	charge maxi par tablette	100 kg
type de rayonnage	rayonnage avec bacs à bec	charge maxi par élément	900 kg
rayonnage modulaire	système à visser	utilisation	unilatéral
champ de rayonnage	rayonnage suivant	nombre de tablettes/niveaux	8 pièce
convient pour (secteurs)	entrepôt et atelier	type tablette/niveau	tablette en acier
matériau	acier	équipement des tablettes / nivea	pliage de sécurité
hauteur	2000 mm	surface de montant	finition peinture époxy
largeur	1003 mm	couleur du montant	bleu gentiane // RAL5010
profondeur	400 mm	exécution couleur	bleu gentiane/galvanisé // RAL5010
équipement rayonnage	bacs à bec	livraison	démonté
nombre de bacs	32 pièce	Poids	57 kg
matériau de bac	polyéthylène		

Accessoires

323291		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en bleu
323349		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en jaune
323418		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en vert
323484		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en rouge
324625		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en gris

Cela s'adapte aussi ...

114305		poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

527144



balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières