

Feuille de données du produit



Article N°: 4256 Chariot haut à plateaux inclinables

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 plateau fixe et 3 plateaux amovibles en mélaminé surface effet hêtre avec rebord de 15 mm sur les grands côtés. Plateaux amovibles réglables au pas de 120 mm. Angle d'inclinaison 15° ou 30°. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	500
Charge par plateau (kg)	80
Longueur de surface utile (mm)	1650
Largeur de surface utile (mm)	610
Longueur totale (mm)	1830
Largeur totale (mm)	620
Hauteur totale (mm)	1560
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Poids (kg)	105
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976342566